

**Produktdatenblatt****Product Data Sheet****Illo Lichterkette Komplettsset 10m****-> 10 E27 Fassungen mit Dichtung zum Verschrauben verlängerbar****Basis Daten****Base Data**

Artikelnummer <i>Articlenumber</i>	107706
Hersteller <i>Manufacturer</i>	LEDmaxx
Marke <i>Brand</i>	LEDmaxx
Kabeltyp <i>Cable Type</i>	H05RNH2-F2x1,5mm <sup>2</sup>
Schutzart <i>Protection Class</i>	IP65

## Elektrische Daten

### Electrical Data

Maximale Leistung in W Maximum wattage in W	1500
Nennspannung in V Nominal Voltage in V	220 – 240
Betriebsfrequenz in Hz Operating Frequency in Hz	50/60

## Abmessungen und Gewicht

### Dimension and Weight

Gesamtlänge in cm <i>Total Length in cm</i>	1150
Fassungsabstand in cm <i>Socket spacing in cm</i>	100
Länge der Zuleitung in cm <i>Length of supply line in cm</i>	150
Nettogewicht in g <i>Net. Weight in g</i>	2160

## Bestellungen und Verpackungsinformation

### Ordering and Packaging Information

Artikelnummer <i>Article number</i>	EAN <i>Barcode</i>	Stück <i>Pieces/</i>	Abmessungen <i>Dimension (in mm)</i>	Gewicht <i>Weight gross (in g)</i>	Volumen <i>Volume (in dm<sup>3</sup>)</i>
107706	4251351805479	1	250 x 250 x 100	2400	6,25