

NEW

ALLROUNDER
FÜR OUTDOOR
& INDOOR



30402
IP54



30401
IP54

GTIN-ARTIKEL-NR./ GTIN-ITEM-NO.	SERIE/ SERIES	OBERFLÄCHE/ SURFACE	MAßE/ DIMENSION	LEUCHTMITTEL/ ILLUMINANTS
4003694 30402 4	Denver	silberfarben/Acryl satiniert silver coloured/acrylic satined	↔ 7 cm/t 9 cm/→ 4 cm	2 x LED 2 W 380 lm/3000 K
4003694 30401 6	Oslo	silberfarben/Acryl satiniert silver coloured/acrylic satined	↔ 7 cm/t 15 cm/→ 6 cm	2 x LED 2 W 380 lm/3000 K
4003694 30399 6	Helsinki	silberfarben/Acryl satiniert silver coloured/acrylic satined	↔ 8 cm/t 5 cm/→ 7 cm	2 x LED 2 W 380 lm/3000 K



NEW
30398
IP54



NEW
30396
IP54

IP54
BAD
OUTDOOR
INDOOR

Puristisches Design trifft auf atmosphärisches Licht. Mit ihrer klassisch-reduzierten Formensprache fügt sich diese Wandleuchten mühelos in moderne sowie klassisch eingerichtete Wohnbereiche ein.

These puristic designs featuring simple, classic forms provide atmospheric lighting. These wall lights will fit in effortlessly with both modern and classic living rooms.



NEW
30397
IP54

GTIN-ARTIKEL-NR./ GTIN-ITEM-NO.	SERIE/ SERIES	OBERFLÄCHE/ SURFACE	MAßE/ DIMENSION	LEUCHTMITTEL/ ILLUMINANTS
4003694 30398 9	Rio	silberfarben/Acryl satiniert silver coloured/acrylic satined	↔ 22,5 cm/↔ 9 cm/→ 9 cm	1 x LED 9 W 1000 lm/3000 K
4003694 30396 5	Nairobi	silberfarben/Acryl satiniert silver coloured/acrylic satined	↔ 17 cm/↔ 8 cm/→ 5 cm	6 x LED 2 W 1000 lm/3000 K
4003694 30397 2	Torres	silberfarben/Acryl satiniert silver coloured/acrylic satined	↔ 15 cm/t 4,5 cm/→ 12,5 cm	1 x LED 3,5 W 260 lm/3000 K