

Bluetooth Platten- und Kassettendigitalisierer TX-22+ Digitalisieren von Schallplatten und Audiokassetten & Bluetooth Funktion



Direkte Speicherung auf USB oder SD-Karte /
Direct Storage on USB or SD card



Musikwiedergabe & Aufnahme via Bluetooth 2.0 /
Music playback & recording via Bluetooth 2.0



Kein Computer erforderlich /
No Computer necessary



Wiedergabe von MP3 & WMA Dateien /
Music Playback of MP3 & WMA Files



Drei Geschwindigkeiten /
Three Speeds



AUX-IN Anschluss /
AUX-IN Jack



Kopfhörer-Anschluss /
Headphone Jack



Stereo-Cinch-Ausgänge /
RCA Stereo Outputs



LED Display



Eingebautes Kassettendeck /
Built-in Cassette Player



Eingebaute Stereolautsprecher /
Built-in Stereo Speakers

- Digitalisieren von LPs & Audiokassetten auf USB oder SD-Karte bis 32GB
- Musikwiedergabe via Bluetooth 2.0
- Aufnahme von externen Geräten über AUX-IN Anschluss
- Wiedergabe von MP3/WMA-Musikdaten von USB oder SD-Karte bis 32GB
- Kein Computer/Notebook erforderlich
- Cinch-Ausgänge (RCA) zum Anschluss an HiFi-Systeme
- Plattenspieler mit automatischem Stopp & 3 Geschwindigkeiten:
33, 45, 78 U/Min.
- Eingebautes Kassettendeck
- Eingebaute Stereolautsprecher
- LED-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Funktionale und einfache Bedienung



Technische Spezifikationen:

- Bluetooth: V2.0 / Profil A2DP & HFP / Reichweite ~10m offene Bereiche
- Modus: LP, Kassette, USB, SD-Karte, AUX-IN, Bluetooth
- 2x 2W Stereolautsprecher (Ø= 7cm), SNR ≦ 80dB, Impedanz 4Ω
- Frequenzbereich Lautsprecher 80Hz-15kHz
- 3,5mm AUX-IN & 3,5mm Kopfhöreranschluss
- Aufnahme von MP3-Musikdaten auf USB oder SD-Karte bis 32GB
- Adapter für Single-Platten mit 45 U/Minute
- Riemenantrieb & halbautomatischer Tonarm
- Keramischer Tonabnehmer mit Saphirabstastnadel
- Abnehmbare, transparente Kunststoffabdeckung als Staubschutz
- Eingangsstrom: AC 220~240V/0,8A
- Gewicht / Maße: 3kg / (L) 32,3 x (B) 30,1 x (H) 13,2cm

Verpackungsinhalt:

- Bluetooth Platten- und Kassettendigitalisierer TX-22+
- 45 U/Min. Single-Puck-Adapter
- Gebrauchsanleitung

Artikel-Nr. 4717

