

FULL HD Birdcam TX-I65



- Ideal für die Aufnahme und Beobachtung von Vögeln und Kleintieren (kurzer Objektivfokus 6-15cm; großer Betrachtungswinkel von 100°)
- Zeitlupenvideos mit bis zu 25FPS
- Funktionen: Video, Foto, Video & Foto oder Zeitlupe
- PIR-Sensor (~20cm) & IR-Bereich (~50cm) mit 940nm LEDs für Nachtaufnahmen
- Integriertes Mikrophon & Lautsprecher
- Herausnehmbarer Vogelfutterbehälter für ca. 150g Vogelfutter
- Meisenknödelhaken
- Entfernbare Wassertrug

Technische Spezifikationen

- Bildsensor: 1/3.2" CMOS 8MP
- Objektivfokus: Fixfokus 0,06-0,15m
- Objektiv: f=2,0mm, F/NO2.0, FOV=100°, Auto-IR-Filter; (kratzfest und stoßfest)
- Videoauflösung: [1920x1080] / [1280x720] / [1280x720 60FPS] / [848x480] / [720x480] / [720x480 100FPS] / [640x480] / [320x240]
- Fotoauflösung: 20MP (5200x3900 interpoliert), 16MP (4608x3456 interpoliert), 12MP (4000x3000 interpoliert), 8MP (3264x2448), 5MP (2592x1944), 3MP (2048x1536), 1MP (1280x960)
- Dateiformat JPEG / AVI
- Infrarot: 4x IR-LEDs (940nm), 0,03-0,5m Bereich
- Stromversorgung: 4xAA Batterien*(enthalten); extern DC6V/1A**[**nicht enthalten]
- Gerätesprachen: EN, DE, SP, FR, IT, NL, FI, SE, DK, PO
- Betriebstemperatur: -10°C bis zu +50°C
- Material: ABS Kunststoff
- Gewicht/Abmessungen: 141g (ohne Batterien) / (L) 8,7 x (B) 4,4 x (H) 10,7cm
- Gewicht / Abmessungen Vogelhaus mit Vogelfutterbehälter und Wassertrug: 475g / (L) 19 x (B) 15,2 x (H) 22,8cm

Verpackungsinhalt

Technaxx FULL HD Birdcam TX-165, Micro-USB-Kabel, Befestigungsgurt, Wandhalterung, Geländerhalterung, 3 Schrauben & 3 Dübel, 4 AA-Batterien, Bedienungsanleitung



Article-No.4923

