

DigiScan DS-02 Digitalisieren Sie Ihre Negativ- und Diafilme (Direktübertragung auf SD- / SDHC Speicherkarten)



- Negativfilm & Diafilm Scanner mit 2,4" TFT Display
- Tragbarer Scanner mit 5 Megapixel CMOS-Sensor
- Integriertes SD- / SDHC-Kartenslot (bis 32GB)
- Unterstützt USB 2.0 MSC Schnittstelle (Hochgeschwindigkeit)
- Hohe Farbbrillanz (Weißabgleich automatisch & Belichtungskorrektur automatisch)
- Als Stand-alone-Gerät nutzbar (ohne PC)
- Klein, leicht, handlich und einfach zu bedienen

T Technische Spezifikationen:

- Sensor: CMOS 1/3,2" 5 Megapixel
- Empfindlichkeit: Automatische Einstellung
- Objektiv: Fester Fokus F/6,0, F=6,34 mm
- Fokus-Reichweite: 5,6 cm
- Standbild: JPEG, Auflösung: 5M, 10M (Interpolation)
- TV Output-Format: NTSC / PAL
- Lichtquelle: Korrektur Hintergrundbeleuchtung
- Stromversorgung: DC 5V
- CPU: Intel Pentium 4/2.8 GHz oder höher
- Speicher: 512 MB oder höher
- Video-Karte: 64 MB oder High Top-Videoarte
- Übertragung Verbindung: Standard USB 2.0 oder höher
- Festplatten-Kapazität: mindestens 200 MB

S Systemanforderungen:

- Windows XP + Windows Vista, Win7 (32/64 Bit), Win8 (32/64 Bit)

V Verpackungsinhalt:

- DigiScan DS-02
- USB Kabel
- Video Kabel
- Halter für 135-er Negativfilme
- Halter für Diafilme
- Dia-Schnelllader
- Netzteil DC 5V
- Reinigungsbürste
- Bedienungsanleitung

M Maße und Gewicht:

- Gerätemaße: 8,8 (L) x 8,6 (B) x 11 (H) cm
- Gerätegewicht: 300g

E EAN:

4260101736437