

## ANSMANN Basic IV + 4× AA 1300mAh

Ladegerät mit USB-Eingang für 1-4 NiMH-Akkus der Größen Mignon AA / Micro AAA

### Features

- Ladegerät mit USB-Eingang für 1-4 NiMH-Akkus der Größen Micro AAA / Mignon AA
- inkl. 4 Mignon AA Akkus 1300mAh
- inkl. USB-Kabel
- Zeitgesteuerte Ladung
- LED Ladeanzeige
- automatische Ladestromanpassung
- Verpolschutz



Ladbare Zellen



Ladedauer (je 1000mAh)



Zeitgesteuerte Ladung



inklusive USB-Kabel



**Artikelnummer:** 1001-0120-01  
**Lieferumfang:** Ladegerät Basic IV, 4× Mignon AA NiMH-Akkus, USB-Kabel, Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:**  
**VE Stück:**

## Spezifikationen

Eingangsspannung	5V DC
Weltweit einsetzbar	Ja
Ladbare Zellchemie	Nickel-Metallhydrid
Ladbare Zellen	Mignon AA / Micro AAA
Ladestrom AAA	100 mA (2)
Ladestrom AA	200 mA (2)
Mikroprozessorsteuerung	Ja
Temperaturüberwachung	Nein
Sicherheitstimer	Ja
LCD Anzeige	Nein
Einzel schachtüberwachung	Nein
Überladeschutz	Ja
Entladefunktion	Nein
Refresh Funktion	Nein
Akku-Defekterkennung	Nein
Kapazitäts-Schnelltest	Nein
Farbe	weiß
Verpackung	Box