

Landstromkabel

www.victronenergy.com



Landstromkabel

- Landanschlusskabel und Steckverbindungen nach IP 67 wassergeschützt
- Vergossene Steckverbindungen
- LED Kontrolleuchte
- Schutzkappe
- Eingangssteckerplatte aus rostfreiem Stahl



Shore Power Organizer Bag

	SHP302501500	SHP302502500	SHP304001500	SHP304002500
Strom (A)	16A	16A	25A	25A
Wechselspannung(VAC)	250	250	250	250
Landstecker Typ	IEC 60309 vergossen 2polig+E	IEC 60309 vergossen 2polig+E	IEC 60309 vergossen 2polig+E	IEC 60309 vergossen 2polig+E
Landstecker Farbe	Blau	Blau	Blau	Blau
Bordstecker Typ	IEC 60309 vergossen, 3polig	IEC 60309 vergossen, 3polig	Moulded IEC 60309 3-Pole	Moulded IEC 60309 3-Pole
Bordstecker Farbe	Schwarz/Gelb	Schwarz/Gelb	Schwarz/Gelb	Schwarz/Gelb
LED und Schutzkappe am Bordstecker	ja	ja	ja	ja
Kabeltyp	H07BQ-F 3x 2,50mm ²	H07BQ-F 3x 2,50mm ²	H07BQ-F 3x 4,00mm ²	H07BQ-F 3x 4,00mm ²
Kabelfarbe	Gelb	Gelb	Gelb	Gelb
Kabellänge (m)	15	25	15	25
Kabelquerschnitt (mm ²)	1,50	2,50	4,00	4,00
Gewicht (kg)	2,66	4,3	4	7
CE kompatibel	ja	ja	yes	yes



Landanschluß-Steckdose Rostfreier Stahl 3-polig

Zubehör

Bordanschluß	SHP301602000	SHP303202000	SHP301603000
Max. Strom (A)	16	32	16
Spannung (V)	250	250	250
Standard	IEC 60309, 2p+E	IEC 60309, 2p+E	IEC 60309, 2p+E
Gehäuse	Solid cast 316 Stainless Steel	Solid cast 316 Stainless Steel	Glass filled PA6
Abdeckung	PA6	PA6	PA6
Kontakte	Brass, Nickel plated	Brass, Nickel plated	Brass, Nickel plated
Gewicht (kg)	0,34	0,65	0,23
Spritzwasserschutz	IP 56	IP 56	IP 56
CE zertifiziert	ja	ja	ja



Adapter Cord



Adapter Cord



Splitter Cord



Adapter Cord



Adapter Cord