



PG 8568 Standgrill mit Grillplatte

- plug-and-grill: Schneller Grillgenuss dank kurzen Aufheizzeiten - drinnen & draußen
- keine Verbrennungsgefahr an den Oberflächen, dank SafeTouch-Gehäuse
- gerippte Grillplatte für perfekte Grillergebnisse
- einfache Reinigung aufgrund des modularen Aufbaus und vieler entnehmbarer Teile

Wichtige Daten im Überblick:

Leistung	2200 Watt
Farbe / Material	schwarz / Edelstahl / Kunststoff
Kabellänge	140 cm
Maße der Verpackung	57,8 x 16,5 x 46,5 cm
Bruttogewicht inkl. Verpackung	6,78 kg
Maße des Produktes	56,0 x 54,0 x 98,5 cm
Nettogewicht	5,74 kg
Verpackungseinheit	2 Stk.
EAN	4008146040139
Weitere Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> - Grillfläche Maße: 44,5 x 26 cm (ca. 1150 cm²) - Automatische Abschaltung: nein - Ein-Aus-Taste: nein - Kontrollleuchte: ja - Timer: nein

Produktdetails



Modularer Aufbau Viele Teile sind entnehmbar, dadurch ist eine leichte Reinigung möglich



Kompakter Standgrill Schnell aufgeheizt und flexibel einsetzbar – indoor wie outdoor. Der Grill ist einfach vom Stand abzunehmen ohne zusätzlichen Montageaufwand.



Wasser in der Grillschale Für leichtere Reinigung, gegen Fettbrand und verminderte Rauchbildung. Die Schale verfügt über 1,3l Fassungsvermögen



Einfache Bedienung Temperaturbereich einfach über den Drehregler einstellbar. Die Temperaturkontrolle erfolgt über den LED-Ring zwischen Blau und Rot