

## Thermoelektrische Kühlbox - Z24 12V

Egal ob unterwegs im Auto oder zuhause bei der nächsten Party – die thermoelektrische Kühlbox von ZORN wird Sie überzeugen.

1. Kühlt bis zu 15°C unter Umgebungstemperatur, gemessen bei 23°C Umgebungstemperatur. Generell werden alle Messungen mit einer Toleranz bis +/- 1°C bewertet.
2. Aufbewahrungsfach für 12 Volt Kabel
3. Zuverlässiges und wartungsfreies Peltier-Kühlsystem, funktioniert in jedem Neigungswinkel, umweltfreundlich – arbeitet ohne Kühlflüssigkeiten
4. Bürstenloser Motor sorgt für hohe Lebensdauer
5. Zusatzinnenventilator – sorgt für schnelle und gleichmäßige Kühlung
6. Leichte Reinigung
7. Dichtungsgummi im Deckel reduziert Kondenswasserbildung
8. Ergonomisch geformter Tragegriff für den bequemen Transport
9. Elektrischer Deckel ist abnehmbar
10. Deckel schließt beim Umlegen des Tragegriffs
11. Hochwertige EPS-Vollschaumkern-Isolierung sorgt für langanhaltende Kühlwirkung
12. Optimal abgestimmte Produktaußenmasse hinsichtlich Logistik und Nutzung, ermöglicht die Platzierung der Kühlbox aufrechtstehend in nahezu jedem PKW
13. Kabellängen (sichtbar gemessene Längen): 12 V Anschlusskabel für PKW = 1,80m
14. Fasst 1 x 1,5 L Flasche (Höhe 36,5 cm) oder 5 x 1,0 L Flaschen (Höhe 31 cm) oder 24x 0,33L Getränkedosen



### Produktdaten

Artikel Nummer	EAN	Farbe
770001	4251702500015	blau/weiß
Anleitung	Verpackung	EEL
25 Sprachen	in Folie geschrumpft	-
Inhalt	Herkunft	Anschluss
21,7 Liter Nutzinhalt (DIN EN 12546-2)	P. R. China	230 Volt - max 70 Watt 12 V / 4 A - at 48 Watt

### Logistische Daten

Produkt Maße L/W/H	Netto Gewicht	Stück in Verpackung
39,5 x 23,5 x 40 cm	2,6 Kg	1
Verpackungs Maße L/W/H	Brutto Gewicht	Stück auf Europalette
39,5 x 23,5 x 40 cm	3,10 kg	Stück auf EURO Palette = 50 Stück in LKW (33x50) = 1.650
Container Mengen	Europaletten Maße	
20 FC = 700 40 FC = 1500 40 HC = 1800	120 cm x 80 cm x 215 cm	