

mobile heat MH 5

inkl. 8,0Ah Akku und Ladegerät

EAN 4007841 066611

Art.-Nr. 066611



CE

Funktionsbeschreibung

Mobil. Schnell. Kraftvoll. mobile heat MH5, das 18V-Akku-Heißluftgebläse mit flexiblen Einstellungsmöglichkeiten. Temperaturen zwischen 50°C bis 500°C und 6 Luftmengenstufen (bis zu 300l/min) für jede Anwendung. Einsatzbereit in weniger als 4 Sekunden. LCD-Display für perfekten Überblick und Einstellung. 4 voreingestellte Anwendungsspezifische Programme – jederzeit änderbar. Der Security Lock-Button und die LED-Beleuchtung am Gerätefuß sorgen für sicheres Arbeiten. Kompatibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von STEINEL. Inkl. Koffer, 8,0Ah CAS-Akku und -Ladegerät.

Technische Daten

Temperatur	50 – 500 °C
Luftmenge	300 l/min
Motor, Typ	Bürstenmotor
Funktion, Lebensdauer, Motor	500 Std
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick
Temperaturanzeige	LCD-Display
Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Heizelement	Keramikheizung
Loc-Funktion	Nein
Resthitzeanzeige	Nein
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja

Heizelement austauschbar	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Nein
Abmessungen (L x B x H)	225 x 72 x 204 mm
Akku-Spannung	18 V
Netzanschluss	18 V
Modell	Koffer
VPE1, Nettogewicht	2,21 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841066611

mobile heat MH 5

inkl. 8,0Ah Akku und Ladegerät
EAN 4007841 066611
Art.-Nr. 066611



Zubehör

EAN 4007841 068257	CAS Akku 18V LiHD
EAN 4007841 068240	CAS Akku 18V LiHD
EAN 4007841 068349	CAS Schnell-Ladegerät ASC145
EAN 4007841 068035	Adapterdüse Professional
EAN 4007841 075569	Heißluftzubehör-Set 12 tlg.
EAN 4007841 075811	Schrumpfschlauch-Set
EAN 4007841 058821	Folienschneider Pro Cut
EAN 4007841 084189	Kunststoff Rakel - Alcantara
EAN 4007841 006785	Andrückrolle 40mm - Silikon