

mobile heat MH3

inkl. 5,5Ah Akku und Ladegerät

EAN 4007841 068226

Art.-Nr. 068226



CE

Funktionsbeschreibung

Mobil. Schnell. Kraftvoll. Mobile heat MH3, das 18V-Akku-Heißluftgebläse mit 2 Temperaturstufen (300°C/500°C). In maximal 5 Sekunden auf 300°C aufgeheizt. Mit bis 200l/min Luftmenge sehr Leistungsstark. Der Security Lock-Button und die LED-Beleuchtung am Gerätefuß sorgen für sicheres Arbeiten. Kompatibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von STEINEL. Inkl. Koffer, 5,5 Ah CAS-Akku und -Ladegerät.

Technische Daten

Temperatur	300 – 500 °C
Luftmenge	200 l/min
Motor, Typ	Bürstenmotor
Funktion, Lebensdauer, Motor	500 Std
Temperatureinstellung	2-stufig
Temperaturanzeige	LED-Segmentanzeige
Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Heizelement	Keramikheizung
Loc-Funktion	Nein
Resthitzeanzeige	Nein
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja

Heizelement austauschbar	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Nein
Abmessungen (L x B x H)	225 x 72 x 204 mm
Akku-Spannung	18 V
Netzanschluss	18 V
Modell	Koffer
VPE1, Nettogewicht	2,2 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841068226

mobile heat MH3

inkl. 5,5Ah Akku und Ladegerät

EAN 4007841 068226

Art.-Nr. 068226



Zubehör

EAN 4007841 068257	CAS Akku 18V LiHD
EAN 4007841 068240	CAS Akku 18V LiHD
EAN 4007841 068349	CAS Schnell-Ladegerät ASC145
EAN 4007841 068035	Adapterdüse Professional
EAN 4007841 075569	Heißluftzubehör-Set 12 tlg.
EAN 4007841 075811	Schrumpfschlauch-Set
EAN 4007841 058821	Folienschneider Pro Cut
EAN 4007841 084189	Kunststoff Rakel - Alcantara
EAN 4007841 006785	Andrückrolle 40mm - Silikon