

HL 1821 S Set

Koffer-Set

EAN 4007841 082147

Art.-Nr. 082147



CE

Funktionsbeschreibung

Trocknen, Schweißen, Formen, Lösen, Glätten, Folieren und noch vieles mehr – das kraftvolle Heißluftgebläse HL 1821 S ist das Multitalent für clevere Heimwerker. Mit dem Starter-Set sind sie sofort startklar und können Planen schweißen, Farbe ablösen, Grill anfeuern, Unkraut entfernen, Kabel schrumpfen, Leitungen abtauen, Kunststoff verformen und, und, und. Es ist extra handlich, 1800 Watt stark, bietet zwei Temperaturstufen (300/550°C) und eine hohe Luftmenge (bis zu 450 l/min) für perfekte Ergebnisse. Der Heißluft-Allrounder in STEINEL Qualität überzeugt zudem durch eine Thermosicherung zum Schutz vor Überhitzung und 3 Jahre STEINEL Herstellergarantie. Bei der Set-Variante sind eine Reflektordüse, Abstrahldüse, Breitstrahldüse und ein Koffer enthalten.

Technische Daten

Leistung	1800 W	Heizelement austauschbar	Nein
Temperatur	300 – 550 °C	Kabellänge	2,2 m
Luftmenge	350 – 450 l/min	Abmessungen (L x B x H)	252 x 86 x 200 mm
Motor, Typ	Bürstenmotor	Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Temperatureinstellung	2-stufig	VPE1, Nettogewicht	0,72 kg
Heizelement	Mikanttheizung	Herstellergarantie	3 Jahre
Resthitzeanzeige	Nein	VPE1, EAN	4007841082147

Zubehör

EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 010317	Farbschaber-Set
EAN 4007841 006785	Andrückrolle 40mm - Silikon
EAN 4007841 009601	Flexibler Heißluftständer mit Vakuumfuß
EAN 4007841 035303	Schrumpfschlauch-Set für Elektroinstallationen