

Steckdosenleiste USB Power Delivery 5-fach grau/schwarz



Patent angemeldet.

Technische Daten

Artikelnummer:	1159780615	Farbe:	grau, schwarz
EAN:	4007123667659	Verpackung:	Farbiger Verkaufskarton
VPE:	1	Produktgewicht (ohne Verpackung):	0,57 kg
Kabellänge:	1,5 m	Produktlänge (ohne Verpackung):	6 cm
Kabelbezeichnung:	H05VV-F 3G1,5	Produktbreite (ohne Verpackung):	9 cm
Steckdosen schaltbar:	4	Produkthöhe (ohne Verpackung):	38 mm
Permanent-Steckdosen:	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	0,66 kg
Steckdosen gesamt:	5	Produktlänge (inkl. Verpackung):	7 cm
USB-Ladebuchsen:	3	Produktbreite (inkl. Verpackung):	8 cm
Max. Strombelastbarkeit:	16 A	Produkthöhe (inkl. Verpackung):	43,5 cm

Produkttexte

- * Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- * 1 Permanent-Steckdose, 4 schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- * Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- * Intelligentes USB Power Delivery Lademodul mit max. 45W für schnelles Aufladen.
- * 2 USB-A Ladebuchsen max. 2400 mA.
- * Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.