

Gummi-Handleuchte GH 54 IP54 5m H07RN-F2x1.0**Technische Daten**

Artikelnummer:	1176420010	Max. Nenneingangsspannung:	240 V
EAN:	4007123680641	Schutzklasse:	II
VPE:	1	Schutzart (IP):	IP54
Min. Nenneingangsspannung:	220 V	Farbe:	schwarz
		Produktgewicht (ohne Verpackung):	1,04 kg
		Produktlänge (ohne Verpackung):	13,6 cm
		Produktbreite (ohne Verpackung):	21 cm
		Produkthöhe (ohne Verpackung):	28,5 cm
		Produktgewicht (inkl. Verpackung):	1,06 kg
		Produktlänge (inkl. Verpackung):	14 cm
		Produktbreite (inkl. Verpackung):	21,5 cm
		Produkthöhe (inkl. Verpackung):	29 cm

Produkttexte

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich IP 54.

- * Robuste, handliche Arbeitsleuchte mit Handgriff aus Qualitäts-Hartgummi für Umbau, Renovierung, oder Umzug.
- * Mit Haken zum problemlosen aufhängen.
- * Schutzkorb mit Klappdeckel.
- * Mit Schutzglas und schwarzer Abdeckung.
- * Mit 5m Kabel für flexibles arbeiten.
- * Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- * Lieferung ohne Leuchtmittel.
- * Mit E27 Fassung.