



brennenstuhl®

Gummi-Handleuchte GH 20 5m H07RN-F 2X1,0



Technische Daten

Artikelnummer:	1176460010	Max. Nenneingangsspannung:	240 V
EAN:	4007123674374	Schutzklasse:	II
VPE:	1	Schutzart (IP):	IP20
Min. Nenneingangsspannung:	220 V	Farbe:	schwarz
		Verpackung:	Polybag, Bänderole
		Produktgewicht (ohne Verpackung):	1,04 kg
		Produktlänge (ohne Verpackung):	12,7 cm
		Produktbreite (ohne Verpackung):	19,1 cm
		Produkthöhe (ohne Verpackung):	32,1 cm
		Produktgewicht (inkl. Verpackung):	1,06 kg
		Produktlänge (inkl. Verpackung):	13 cm
		Produktbreite (inkl. Verpackung):	19,5 cm



Produkthöhe (inkl. Verpackung):

32,5 cm

Produkttexte

Für die Verwendung im Innenbereich.

- * Robuste, handliche Arbeitsleuchte mit Handgriff aus Qualitäts-Hartgummi für Umbau, Renovierung, oder Umzug.
- * Mit Haken zum problemlosen aufhängen.
- * Schutzkorb mit Klappdeckel.
- * Mit Schutzglas.
- * Mit 5m RN-Kabel für flexibles arbeiten.
- * Lieferung ohne Leuchtmittel.
- * Mit E27 Fassung.