

## brennenstuhl® estilo USB-Multiladegerät mit 1,5m Textilkabel 4x USB A + 1x USB C



### Technische Daten

<b>Artikelnummer:</b>	1508230	<b>Max. Strombelastbarkeit:</b>	0,5 A
<b>EAN:</b>	4007123672295	<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>VPE:</b>	1	<b>Farbe:</b>	weiß
<b>Kabellänge:</b>	1,5 m	<b>Verpackung:</b>	Im Verkaufskarton
<b>Mit USB Ausgang:</b>	Ja	<b>Produktgewicht (ohne Verpackung):</b>	0,08 kg
<b>USB Funktion:</b>	USB-Charger, Power Delivery	<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	9 cm
<b>USB Typ-Ausgangsbuchse:</b>	Typ A, Typ C	<b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>	13,5 cm
<b>USB-Ladebuchsen:</b>	5	<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	6,5 cm
<b>Mit Überspannungsschutz:</b>	Nein	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	0,25 kg
<b>Mit Entstörfilter:</b>	Nein	<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	6,5 cm
<b>Mit Ein-/Ausschalter:</b>	Nein	<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	8,5 cm
<b>Stecksystem Stecker:</b>	Typ C (Eurostecker)	<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	13 cm



## Produkttexte

Elegant, kompakt und platzsparend.

- \* Eignet sich ideal für das Aufladen von Smartphones, Tablets oder anderen USB-fähigen Produkten.
- \* Stylishes und zugleich kompaktes Design mit hochwertiger Edelstahloberfläche.
- \* Intelligente Power Delivery Ladebuchse mit max. 20 W.
- \* 4x USB-A mit insgesamt max. 4,2A Output.
- \* Mit stylischem 1,5m Textilkabel.