

Arbeitslampe mit LED-Technik

Nackenlampe zum freihändigen Arbeiten. Universell dimm- und anpassbar. Optimales Ausleuchten des Arbeitsfeldes. Auch mit Magnet positionierbar.

- Lichtstrom: 100%: 300 lm
50%: 150 lm
- Leuchtdauer: 100%: 3 Std.
50%: 6 Std.
- Ladezeit: 3,5 Std.
- Akku: 3,7 V Li-Ion; 2.200 mAh
- Schutzklasse: IP42
- Starker Magnet im flexiblen Bügel
- USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen (LxBxH): 260 x 159 x 25 mm
- Gewicht: 185 g



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
NL-300	Arbeitslampe mit LED-Technik	1

Technische Änderungen vorbehalten • Für Druckfehler keine Haftung