

Ausstattung Highlights

Geeignet für Räume

45-180 m²

Arbeitsbereich Temperatur

5 °C bis 32 °C

Luftumwälzung

700 m³ in der Stunde

Entfeuchtungsleistung

90 Liter pro Tag

Lieferumfang

1x Luftentfeuchter
1x Bedienungsanleitung

Österreichische
Marke



Umweltfreundliches und Ozonschicht
schonendes Kältemittel R290.



Kompaktes Metallgehäuse und hohe Entfeuchtungsleistung mit dem Luftentfeuchter BC90LEF2202 von BE COOL

Mit hohen Entfeuchtungswerten und einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der BE COOL Bautrockner/Luftentfeuchter nicht nur auf den ersten Blick. Eine eingebaute Wasserpumpe sorgt für eine optimale Ableitung des Wassers. Die maximale Entfeuchtungsleistung von 90 Litern pro Tag sorgt in Räumen bis 180 m² für optimale Luftverhältnisse.

Technische Daten

- **Mit eingebauter Wasserpumpe**
- **Touch-Panel**
- **Entfeuchtungsleistung 90 Liter pro Tag (bei 30°C, RH80%)**
- **Leistungsaufnahme max. 1400 Watt**
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Luftumwälzung 700 m³/h
- Schalleistung: 56 dB (A)
- **Geeignet für eine Raumgröße von 45-180m²**
- Entfeuchtungsgrad einstellbar: 30%-80%
- Arbeitsbereich Temperatur: 5-32 °C
- **Timer**
- Kompaktes Metallgehäuse
- Wasser kann bis zu einer Höhe von 6 Meter abgelassen werden
- Frostschutz Funktion
- Abmessungen B x H x T: 540 x 800 x 350mm
- Gewicht: 40 kg

- EAN: 9005151001198
- Brutto Abmessungen B x H x T: 612 x 865 x 481 mm
- Brutto Gewicht: 46 kg

SCHUSS
HOME ELECTRONIC

Scheringgasse 3
1140 Wien
Telefon +43 1 970 21-0
www.becool.at

