



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Akku-Farbmörtelrührer

**TE-MX 18 Li - Solo**

**Art.-Nr.: 4258760**

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825638196

Der Einhell Akku-Farbmörtelrührer TE-MX 18 Li – Solo ist Mitglied der innovativen Power X-Change-Familie von Einhell. Der Farbmörtelrührer ist mit einer Drehzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten ausgerüstet, der Softstart sorgt für die langsame Aufnahme der Rührbewegung. Die ergonomische Griffform gewährt ein angenehmes Arbeitsgefühl. Das robuste Aluminium-Getriebegehäuse ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Die robuste Rühreraufnahme ist mit einem M14-Gewinde ausgestattet. Zum Lieferumfang zählt ein Rührer für Mörtel (Ø 100 mm). Die Lieferung erfolgt ohne Power X-Change-Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Alle Akkus der PXC-System-Reihe können mit dem Farbmörtelrührer kombiniert werden.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Ergonomische Griffform für angenehmes Arbeiten
- Langlebiges und robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Softstart für angenehmes und sicheres Arbeiten
- Robuste Rühreraufnahme mit M14 Gewinde
- Inkl. 1 Rührer für Mörtel (Ø 100 mm)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

## Technische Daten




- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| - Rühreraufnahme          | M14                     |
| - Max. Drehzahl (1. Gang) | 0-620 min <sup>-1</sup> |
| - Max. Drehzahl           | 620 min <sup>-1</sup>   |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 1.9                |
| - Bruttogewicht (kg)              | 4.2                |
| - Maße Einzelverpackung           | 325 x 293 x 221 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 2 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 8.95 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 340 x 310 x 460 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1130   2350   2800 |



# Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Mischen <sup>1</sup> (Min.)	 Mischen <sup>2</sup> (Min.)	 Mischen <sup>3</sup> (Min.)
1.5 Ah	18	15	12
2.0 Ah	24	20	16
2.5 Ah	30	25	20
3.0 Ah	36	30	24
4.0 Ah	48	40	32
5.2 Ah	62	52	42
6.0 Ah	72	60	48

## Testaufbau:

- 1) ohne Last
- 2) Farbe
- 3) Mörtel