



Jahre Garantie*

ANSMANN Li-Ion Akku 16340 850 mAh mit Micro-USB Ladebuchse

16340 Lithium-Ionen Akku – 3,6 V / 850 mAh / 3,06 Wh – geschützter Akku aufgrund Sicherheitsbeschaltung

Features

- Hochwertige ANSMANN Lithium Batterie 16340 mit Safety Board und integrierter Micro-USB Ladebuchse. Der Ladestrom wird, wenn über die Micro-USB Buchse geladen wird, auf max. 0,5A begrenzt.
- Einfaches Aufladen des Akkus durch ein handelsübliches Micro-USB Ladekabel möglich. Als Stromversorgung kann u.a. ein PC, eine Powerbank oder ein USB-Netzteil (5V) verwendet werden. Alternativ kann der Akku auch mit einem Lithium-Ladegerät (max. LED-Taschenlampen, Stirnlampen, Alarmanlagen, Überwachungskameras Ladestrom) aufgeladen werden.
- Am Pluspol des Akkus befindet sich eine Ladestands-LED. Während des Ladevorgangs leuchtet diese rot, wenn der Akku vollgeladen ist schaltet diese auf grün um
- Ideal geeignet für den Einsatz in modernen LED-Taschenlampen, Stirnlampen, Laser-Stifte, etc.
- Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefentladung
- Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- 2 Jahre Garantie



Micro-USB Eingang



Bis zu 2000 Ladezyklen



Frostbeständig



Geringe Selbstentladung



Sofort einsatzbereit



Artikelnummer: 1300-0015
 Lieferumfang: 1x 16340 Li-Ion Akku 850 mAh
 Zolltarifnummer: 85076000900
 Verpackungseinheit: 10 (129 × 116 × 131 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,6 V
Zellengröße	16340
Zellenchemie	Lithium-Ionen
Nominal-Kapazität	850 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	1
Schnellladefähig	Ja
Ladezyklen	2000
Buchse	Micro-USB
Energie	3,06 Wh
geeignet für	LED-Taschenlampen, Stirnlampen, E-Zigaretten, Laser-Stifte, etc.
Farbe	silber
Verpackung	Blister