



Einhell

ACCESSORY



Akku

18V 4,0Ah Power-X-Change Plus

Art.-Nr.: 4511553

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825660869

Der Einhell 18V 4,0 Ah PXC PLUS ist ein universell einsetzbarer Akku für die gesamte PXC-Produktfamilie. Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont zudem die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität. Die neuesten Li-Ion Zellen schaffen bei einer 13 % kompakteren Bauweise und 12 % Gewichtsreduktion 100 % mehr Power für max. Kraft in allen Anwendungen. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS sorgt für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, max. Laufzeit und max. Lebensdauer. Der hochwertige Akku widersteht dem Memory-Effekt und der Selbstentladung. Das Gehäuse ist gummiert für hohen Stoßschutz und Griffigkeit.

Ausstattung

- Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte:
- Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus und Garten
- Neueste Zellen bringen 100% mehr Power für maximale Kraft
- und 13% kompaktere Bauweise, sowie 12% niedrigeres Gewicht
- PLUS-Technologie: mehr Power für leistungsintensive Arbeiten
- Das prozessgesteuerte Batteriemanagementsystem ABS steht für
- max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer
- Ermöglicht kabellose Freiheit:Kein Kabelsalat und freies Arbeiten
- Dank hochwertiger Li-Ion Zellen kein Memoryeffekt,
- geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power
- Aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige
- Hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse
- Komfortable Entnehmbarkeit durch Griffmulde
- staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse
- Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen



Technische Daten

- | | |
|------------------|----------|
| - Spannung | 18 V |
| - Akku-Kapazität | 4000 mAh |
| - Max. Power | 900 W |
| - Anzahl Akkus | 1 STK |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 0.58 |
| - Bruttogewicht (kg) | 0.63 |
| - Maße Einzelverpackung | 92 x 58 x 137 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 18 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12.2 kg |
| - Maße Exportkarton | 300 x 293 x 225 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 23652 |

