

Maus, kabellos

00173017 7-Tasten-Laserfunkmaus "MW-900 V2", Dunkelblau



Highlightstext:

- 7-Tasten-Laserfunkmaus mit sehr hoher Abtastgenauigkeit auf praktisch allen Oberflächen
- Laser Sensor sorgt für eine exakte Mauszeigersteuerung auf beinahe allen Oberflächen
- geräuschlose Tasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten ohne Klickgeräusche
- praktisches 4-Wege-Scrollrad zum vertikalen und horizontalen Scrollen
- bei zu geringer Batteriespannung beginnt die Kontrollleuchte zu blinken, Zeit die Batterien auszutauschen
- separater Ein-/Ausschalter ermöglicht eine energiesparende Benutzung der Maus
- intelligentes Energiemanagement aktiviert Standby-Modus bei Nichtgebrauch
- die ergonomische Form schmiegt sich perfekt in die Rechtshänder-Hand für komfortable Arbeitsbedingungen
- mit Software zum Umprogrammieren der Funktionen von Daumen- und Scrollradtasten
- Browser-Tasten unterstützen die Vor-/Zurück-Funktion des Internet-Browsers zum einfachen Navigieren
- verstaubarer USB-Empfänger kann platzsparend im Mausgehäuse transportiert werden
- dpi-Schalter zum Verändern der Zeigergeschwindigkeit
- umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 600, 1200, 1600 und 3200 dpi
- Komfortgröße für entspanntes Arbeiten auch bei größeren Händen

Systemvoraussetzungen:

- Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP, MAC OS 10.10 oder höher

Verbraucherhinweis:

Um alle Funktionen Ihrer Maus im vollen Umfang nutzen zu können, sollten Sie den dazugehörigen Treiber installieren. Den Link hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Blau
- Farbton: Dunkelblau
- Produktbereich: PC & Notebook
- Serie: MW-900
- Anschluss: USB-Typ-A-Stecker
- Verbindung: 2.4 GHz RF
- DPI: 1200/1600/3200/600
- Kompatible Betriebssysteme: MAC OS 10.10 oder höher/Windows 11/10/8/7
- Spezielle Features: Batteriestand LED/Browser Tasten/Ein/Ausschalter/Energiesparmodus/Vertikales Scrollen/Programmierbare Tasten (Software)/Verschiedene dpi-Stufen
- Anzahl Maustasten: 7 Tasten inklusive 4-Wege-Scroll-Rad
- Art: Office
- Ausführung: Ergonomisch/Groß/Rechtshänder
- Schalter: Flüsterleise
- Scroll-Funktion: 4-Wege-Scrollrad
- Sensorik: Laser
- Breite x Tiefe x Höhe: 7,2 x 12,3 x 4 cm
- Gewicht: 145 g
- Anzahl Batterien: 2
- Batterietyp: AA Mignon

Lieferumfang:

Maus, kabellos

00173017 7-Tasten-Laserfunkmaus "MW-900 V2", Dunkelblau

- 1 7-Tasten-Laserfunkmaus "MW-900 V2"
- 1 USB-Empfänger
- 2 Batterien AA Mignon
- 1 Bedienungsanleitung



Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
hama	00173017	20	1	1