



# Einhell

# CLASSIC

Aschesauger

**TC-AV 1718 D**

**Art.-Nr.: 2351661**

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825660739

Der Einhell Aschesauger TC-AV 1718 D rückt abgekühlten Aschebergen in Kamin- und Pelletöfen ebenso zu Leibe wie im Grill. Der 18 Liter große Auffangbehälter und der praktische Tragegriff machen auch längere Einsätze bequem. Dank des Faltenfilters haben weder Fein- noch Aschestaub eine Chance. Ein zusätzlicher Vorfilter sorgt für eine noch bessere Filtration und verhindert zudem eine schnelle Verstopfung des Faltenfilters. Einfach entleeren lässt sich der Aschebehälter dank der Schnellverschlüsse. Das Stromkabel wird mit einem Kabelklettbander verstaut. Genutzt werden kann auch die Blasfunktion, indem der Schlauch auf den Luftablass umgesteckt wird. Zum Lieferumfang gehört der metallverstärkte Saugschlauch und das Aluminiumsaugrohr.

## Ausstattung

- Der 18 Liter große Auffangbehälter ermöglicht ein langes Arbeiten
- Praktischer Tragegriff für einen einfachen Transport
- Keine Chance für Fein- und Aschestaub dank des Faltenfilters
- Ein zusätzlicher Vorfilter sorgt für eine bessere Filtration
- Vorfilter verhindert eine schnelle Verstopfung des Faltenfilters
- Mit Blasfunktion durch Umstecken des Schlauchs auf den Luftablass
- Einfaches Entleeren des Behälters dank Schnellverschlüssen
- Praktisches Verstauen des Stromkabels mit dem Kabelklettbander
- Inkl. metallverstärktem Saugschlauch und Aluminiumsaugrohr



## Technische Daten

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| - Netzanschluss           | 220-240 V   50/60 Hz |
| - Leistung                | 1200 W               |
| - Max. Saugleistung       | 170 mbar             |
| - Behältervolumen         | 18 L                 |
| - Saugschlauchlänge       | 1 m                  |
| - Saugschlauchdurchmesser | 36 mm                |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 3.25 kg            |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 4.3 kg             |
| - Maße Einzelverpackung           | 340 x 340 x 300 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 4.3 kg             |
| - Maße Exportkarton               | 345 x 345 x 310 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 736   1556   1794  |



## Als Sonderzubehör erhältlich



Vorfilter AV  
Aschesauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351315  
EAN-Code: 4006825646306  
Einhell Accessory



Faltenfilter AV  
Aschesauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351311  
EAN-Code: 4006825661507  
Einhell Accessory