



# Einhell

# CLASSIC

Elektro-Laubsauger

**GC-EL 3024 E**

**Art.-Nr.: 3433370**

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825658606

Der Elektro-Laubsauger GC-EL 3024 E ist ein kraftvolles Gerät, das sich bei Reinigungsarbeiten rund um Grundstück und Garten als zuverlässiger Helfer bewährt. Das werkzeuglose Umstellen zwischen der Saug- und Blasfunktion ermöglicht ein schnelles Einstellen auf die jeweilige Anwendung. Die elektronische Drehzahlregulierung ermöglicht die genaue Dosierung der Saug- und Blastleistung. Die zwei Führungsräder sorgen auf Gehwegen, Rasen und unwegsamem Terrain für komfortables und rückschonendes Arbeiten. Durch den verstellbaren Tragegurt lässt sich das Gerät kraftsparend und rückschonend in unwegsamem Gelände tragen.

## Ausstattung

- Werkzeuglose Umstellung von Saug- und Blasfunktion
- Großdimensioniertes 2-teiliges Saugrohr
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Praktischer Zusatzhandgriff
- 2 Führungsräder
- 40l Fangsack mit Sichtfenster
- Verstellbarer Tragegurt

## Technische Daten

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| - Netzanschluss     | 230-240 V   50 Hz              |
| - Leistung          | 3000 W                         |
| - Leerlaufdrehzahl  | 7000 - 13500 min <sup>-1</sup> |
| - Blas-Luftstrom    | 240 km/h                       |
| - Max. Saugleistung | 650 m <sup>3</sup> /h          |
| - Häckselfunktion   | 10:1                           |
| - Fangsackvolumen   | 40 L                           |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 3.13 kg            |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 3.823 kg           |
| - Maße Einzelverpackung           | 335 x 440 x 190 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 3.86 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 445 x 190 x 340 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1008   2177   2442 |

