



Einhell

CLASSIC

Universalsäge

TC-AP 690 E

Art.-Nr.: 4326161

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825661170

Die Einhell Universalsäge ist ein 690 Watt starker Helfer für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten im Garten, in der Werkstatt und Garage rund um Materialien wie Holz, Kunststoff sowie unterschiedliche Metalle. Die Säge schafft eine Schnitttiefe von 115 mm in Holz und 10 mm in Metall. Durch die ergonomische, schlanke Bauform ist die Universalsäge angenehm und einfach in der Handhabung, der große Softgripbereich gewährt ein komfortables und sicheres Arbeiten. Ausgerüstet ist die Universalsäge mit einem verstellbaren Sägeschuh für die optimale Sägeblattnutzung. Die Lieferung erfolgt inklusive einem Sägeblatt für Holz.

Ausstattung

- Hubzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- Verstellbarer Sägeschuh für optimale Sägeblattnutzung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Großer Softgripbereich für komfortables und sicheres Arbeiten
- Ergonomische, schlanke Bauform für einfaches Handling
- Inkl. Sägeblatt für Holz



Technische Daten

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 690 W |
| - Hubzahl | 0 - 2800 min ⁻¹ |
| - Hubhöhe | 20 mm |
| - Schnitttiefe in Holz | 115 mm |
| - Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 2.2 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 2.6 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 445 x 205 x 90 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 6 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 15.6 kg |
| - Maße Exportkarton | 455 x 270 x 420 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 3414 6834 8298 |

