



Einhell

CLASSIC

Hauswasserwerk-Set

GC-WW 6538 Set

Art.-Nr.: 4173193

Ident.-Nr.: 11029

EAN-Code: 4006825611175

Das Hauswasserwerk GC-WW 6538 ermöglicht die Förderung von Klarwasser aus Reservoirs, Brunnen und Schächten, um Bewässerungsanlagen, Waschgeräte, Toilettenspülungen und vieles mehr mit Brauchwasser zu versorgen. Sein robuster 650-Watt-Motor fördert bis zu 3.800 Liter Wasser pro Stunde. Die Lieferung erfolgt beim GC-WW 6538 Set inklusive einem 7m langem Saugschlauch.

Ausstattung

- Druckschalter
- Manometer
- Behälter mit 20 Liter Volumen
- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Inklusive Saugschlauch mit 7m Länge



Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Leistung	650 W
- Max. Fördermenge	3800 L/h
- Max. Förderhöhe/ -druck	36 m / 3.6 bar
- Max. Saughöhe	8 m
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Max. Einschaltdruck	1.5 bar
- Max. Abschaltdruck	3 bar
- Sauganschluss	33,3mm (R1 AG)
- Druckanschluss	33,3mm (R1 AG)
- Behältervolumen	20 L
- Netzleitung	1.4 m H07RN-F



Logistische Daten

- Produktgewicht	10.5 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	14.78 kg
- Maße Einzelverpackung	555 x 300 x 520 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	14.78 kg
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	304 624 785



Als Sonderzubehör erhältlich



Saugschlauch 4 m Kunststoff
Zubehör Wassertechnik
Art.-Nr.: 4173635
EAN-Code: 4006825549058
Einhell Accessory

Saugschlauch 7 m Kunststoff
Zubehör Wassertechnik
Art.-Nr.: 4173645
EAN-Code: 4006825549102
Einhell Accessory