



Princess 112754 Umluftofen

Artikel-Nr. 01.112754.01.001



Jeder Haushalt braucht einen Ofen! Sie möchten gern backen oder Pizza oder Brötchen zubereiten? Dann ist der Princess 112754 Konvektionsofen genau richtig für Sie. Dieser geräumige hat ein Fassungsvermögen von 45 Litern und 5 Einstellungen, einschließlich Grillen, Umluft sowie Ober- und Unterhitze.

Vergleichen Sie dieses Produkt

Jetzt online kaufen



BESCHREIBUNG

Jeder Haushalt braucht einen Ofen! Sie möchten gern backen oder Pizza oder Brötchen zubereiten? Dann ist der Princess 112754 Konvektionsofen genau richtig für Sie. Dieser geräumige hat ein Fassungsvermögen von 45 Litern und 5 Einstellungen, einschließlich Grillen, Umluft sowie Ober- und Unterhitze. Grillrost und Backblech gehören zum Lieferumfang, so dass Sie sofort loslegen können.

Temperaturbereich von 90° bis 230°

Mit dem Princess-Konvektionsofen backen Sie knuspriges Brot und leckere Pizza. Mit dem Drehregler vorn am Ofen lässt sich die Temperatur von 90° bis 230° einstellen. Zusammen mit dem Ofen erhalten Sie ein Grillrost und ein Backblech, so dass Sie sofort loslegen können.

Bis zu 60 Minuten einstellbare Zeitschaltuhr

Die praktische Zeitschaltuhr lässt sich auf maximal 60 Minuten einstellen und gibt einen Signalton ab, wenn die Zeit abgelaufen ist. So bleibt Ihr Essen nie zu lange im Ofen und bekommt schwarze Stellen. Dank der Innenbeleuchtung können Sie den Bratvorgang jederzeit im Auge behalten.

Einfach zu reinigen

Krümel werden im Krümelfach aufgefangen, das sich nach Gebrauch entnehmen und entleeren lässt. Nie mehr angebrannte Reste an den Wänden oder am Boden Ihres Ofens.

Lieferumfang:

Princess-Konvektionsofen, Grillrost, Backblech, Griff, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des Princess-Konvektionsofens:

- Grillen, rösten und backen – im geräumigen Princess-Konvektionsofen mit 45 l Volumen ist alles möglich
- Dank einer Maximaltemperatur von bis zu 230° können Sie leckere Brote und Pizzen backen
- Erfüllen Sie sich Ihre Backträume mit den Auftau-, Grill- und Konvektionsfunktionen
- Einfach zu reinigen dank Antihaftbeschichtung und entnehmbarem Krümelfach
- 60-Minuten-Timer mit Signalton

SPEZIFIKATIONEN

Artikel ist oder funktioniert mit Batterien	No
Herausnehmbare Krümelschublade	Ja
Leistungsstufen	Ja
Leistung der Heizplatten(W)	NA
Maximale Heißlufttemperatur(°C)	230
Inhalt(l)	45
Frequenz(Hz)	50 / 60
Automatisches Abschalten	Ja
Qualitätszeichen EMC	Ja
Kabelaufwicklung	Nein
Reinigungsofen	NA
Regalebenen	3
Rezeptbuch enthalten	Nein
Türposition	Nachfolgend
Bedienfeld	Analog
Rotisserie	Nein
Auftau-Funktion	Nein
Anzahl der Grills	0

Anzahl der Produkte in der Verpackung	1
Leistung(W)	1800
Spannung(V)	230
Backofen-Funktionen	Umluft
Euroslot	Nein
Ofentyp	Heißluft
Kontrolllampen	Ja
Timer Funktion	Ja
Minimale Heißlufttemperatur(°C)	90
Farbe	Schwarz
Auch zum Campen geeignet	Ja
Ökomobilisator FR	NA
Innenwände mit selbstreinigender Beschichtung	Nein
Grillrost inbegriffen	Ja
Heizung oben und unten	Ja
Regelbarer Thermostat	Ja
Deckel	Nein
Warmhalteplatten	Nein
Kalte Türkonstruktion	Ja
LCD Display	Nein
Geschwindigkeitsstufen	5
Anzahl der Heizelemente	4
Energieklasse	NA
Vorprogrammierte Backprogramme	0
Maximale Temperatur(°C)	230
Steckertyp	F - CEE 7/4 (Schuko)
Griffe mit Hitze-Isolierung	Ja
Innenbeleuchtung	Ja
Hauptmaterial	Metall
Stromversorgung	Elektrizität
Größe der Bratfläche(cm)	42.5 x 36
Kabellänge(m)	0,9
Drehfunktion	Nein

Einfach zu reinigen	Ja
Qualitätszeichen KEMA	Nein
Anti-Rutsch-Füße	Nein
Minimale Temperatur(°C)	90
Leistung(W)	1800
Konvektionsfunktion	Ja

UNTERSTÜTZUNG & FAQ

REZEPTE