



Einhell

CLASSIC



Akku-Laubbläser

GC-CL 18/1 Li E-Solo

Art.-Nr.: 3433541

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825651645

Der Akku-Universalbläser GC-CL 18/1 Li E-Solo ist ideal zur Befreiung von Laub, Grasschnitt und anderem Schmutz und Staub von Höfen, Einfahrten, Gehwegen, Garagen, Terrassen und Gartenmöbeln. Der handliche, leichte Bläser sorgt für besonders komfortables Arbeiten. Das geteilte Blasrohr ermöglicht leichten Zugang zu engen Nischen bei Gartenmöbeln während der Bläser mit ungeteiltem Rohr Gärten und Gehwege schnell reinigt. Das abnehmbare Rohr lässt sich außerdem platzsparend aufbewahren. Zusätzlich lässt sich mit der elektrischen Drehzahlregulierung die Blasleistung präzise nach Bedarf dosieren während der Handgriff mit Softgrip zusätzlichen Komfort bietet. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Leicht und handlich
- 2-teiliges Rohr für universellen Einsatz rund um Haus und Garten
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Softgrip für komfortables Arbeiten
- Starke Blas-Luftgeschwindigkeit von 210km/h
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- Leerlaufdrehzahl 12000 min⁻¹
- Blas-Luftstrom 210 km/h
- Max. Luftdurchsatz 105 m³/h

Logistische Daten

- Produktgewicht 1.33 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 1.91 kg
- Maße Einzelverpackung 490 x 155 x 182 mm
- Stück pro Exportkarton 8 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 15.62 kg
- Maße Exportkarton 635 x 505 x 385 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1600 | 3280 | 3936



Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Blasen ¹	 Blasen ²
	(Min.)	(Min.)
1.5 Ah	180	10
2.0 Ah	240	14
2.5 Ah	300	16
3.0 Ah	390	20
4.0 Ah	480	26
5.2 Ah	660	40
6.0 Ah	720	42

Testaufbau:

1) Min. elektronische Geschwindigkeit

2) Max. elektronische Geschwindigkeit