



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Laubbläser

GP-LB 18/200 Li E-Solo

Art.-Nr.: 3433555

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825660616

Der Einhell Akku-Laubbläser GP-LB 18/200 Li E-Solo ist ein bewährtes Mitglied der Power X-Change-Familie. Für den Betrieb ist 1x 18V-Akku nötig, dieser ist separat erhältlich. Empfohlen wird ein 3,0 Ah-Akku und größer. Ausgerüstet ist der Laubbläser mit einem bürstenlosen Motor und der Axialgebläse-Technologie für die maximale Performance, die über den Turbo-Schalter aktiviert wird. Zudem verfügt er über einen robusten Metallring am Rohrende und eine elektronische Drehzahlregulierung mit mehrstufiger LED-Anzeige. Das abnehmbare Blasrohr ist werkzeuglos montierbar. Für die komfortable Handhabung ist er mit einem Balance-Handgriff mit Softgrip und für die einfache Aufbewahrung mit einer integrierten Wandhalterung ausgerüstet.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Elektronische Drehzahlregulierung mit praktischer LED-Anzeige
- Inklusive Turboschalter - für maximale Blasleistung
- Axialgebläse Technologie - optimale Ergebnisse
- Werkzeuglos montierbares / abnehmbares Blasrohr
- Balance Handgriff mit Softgrip für ergonomisches Arbeiten
- Integrierte Wandhalterung für einfache Aufbewahrung
- Robuster Metallring am Rohrende garantiert lange Lebenszeit
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 3,0Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- Max. Luftdurchsatz 670 m³/h
- Blas-Luftstrom 200 km/h

Logistische Daten

- Produktgewicht 2.16 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 2.72 kg
- Maße Einzelverpackung 500 x 205 x 273 mm
- Stück pro Exportkarton 4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 13.52 kg
- Maße Exportkarton 520 x 445 x 570 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 876 | 1808 | 2080



Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Dachrinnen-Set (Gutter Kit)
Laubbläser-Zubehör
Art.-Nr.: 3433559
EAN-Code: 4006825660906
Einhell Accessory






Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Blasen ¹ (Min.)	 Blasen ² (Min.)	 Blasen ³ (Min.)
1.5 Ah	11	1	0
2.0 Ah	13	5	0
2.5 Ah	15	8	3
3.0 Ah	21	10	5
4.0 Ah	27	15	6
5.2 Ah	33	18	10
6.0 Ah	37	20	12
8.0 Ah	54	30	15

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3.0 Ah verwenden

Testaufbau:

- 1) Min. elektronische Geschwindigkeit
- 2) Max. elektronische Geschwindigkeit
- 3) TURBO