



# Einhell

## PROFESSIONAL



**Akku-Trockenbauschleifer**

**TP-DW 18/225 Li - Solo**

**Art.-Nr.: 4259990**

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825647037

Der Einhell Akku-Trockenbauschleifer TP-DW 18/225 Li – Solo ist ein flexibles Mitglied der Power X-Change-Familie. Ausgerüstet ist er mit Drehzahl-Elektronik, Staubabsaugung und einem flexibel drehbaren Bürstenkranz, einem klappbaren Führungsholm und einer abnehmbaren Alu-Verlängerung mit Zusatzhandgriff sowie einer federgelagerten Schleifplatte und einem Schleifteller mit Micro Hook- and Loop-Fastening. Komfortabel im Dauereinsatz ist er durch den Funktionsschalter mit Feststelltaste und die Softgrip-Oberflächen. Die Lieferung im Transportkoffer erfolgt inklusive Verlängerungsschlauch mit Standfuß, Staubfangsack sowie 6 x Schleifpapier, 1x Gitterleinen sowie Staubsaug-Adapter, ohne Akku und Ladegerät. Diese sind separat erhältlich.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Funktionsschalter mit Feststelltaste für ermüdungsarmes Arbeiten
- Integrierte Staubabsaugung für sauberes und flexibles Arbeiten
- Federgelagerte Schleifplatte für optimalen Kontakt zur Wand
- Schleifteller mit Micro Hook- and Loop Fastening
- Flexibel drehbarer Bürstenkranz für einen sauberen Arbeitsbereich
- Klappbarer Führungsholm für einfachen Transport und Aufbewahrung
- Softgripoberflächen ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten
- abnehmbare Aluminium- Verlängerung mit Zusatzhandgriff
- Inkl. Verlängerungsschlauch mit integriertem Standfuß
- Inkl. Staubfangsack mit Schnellverschluss und Tragegurt
- Inkl. 6x Schleifpapier und 1x Gitterleinen
- Inkl. 1x Adapter für den Anschluss eines geeigneten Staubsaugers
- Lieferung im praktischen Transportkoffer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| - Spannung                   | 18 V                   |
| - Leerlaufdrehzahl Min.      | 600 min <sup>-1</sup>  |
| - Leerlaufdrehzahl Max.      | 1200 min <sup>-1</sup> |
| - Schleifscheibendurchmesser | 225 mm                 |
| - Gerätelänge                | 1.1 - 1.65 m           |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 3.62               |
| - Bruttogewicht (kg)              | 10.12              |
| - Maße Einzelverpackung           | 705 x 260 x 360 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 2 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 21.4 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 715 x 525 x 368 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 400   824   984    |



## Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB  
Akku  
Art.-Nr.: 4511524  
EAN-Code: 4006825656206  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten



Laufzeit<sup>1)</sup>  
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Laufzeit <sup>1)</sup> (Min.)
1.5 Ah	21
2.0 Ah	26
2.5 Ah	33
3.0 Ah	44
4.0 Ah	55
5.2 Ah	68
6.0 Ah	78

Testaufbau:

1) -