



LED Arbeitsscheinwerfer im
Aluminiumgehäuse

Bengen & Schnötten

F Lampe de travail LED 240 W, (80x3 W), env. 21600 lumen, boîtier en aluminium, verre polycarbonate, Données techniques : Élément lumineux : 80 x LED haute puissance de 3 W, tension : 10-30 volts DC, intensité lumineuse: env. 21600 lumen, couleur de la lumière 6000k, dimensions (LxHxP) : env. 312 x 65 x 91 mm, durée de vie des LED env. 30 000 h, classe de protection IP68, ECE R10, E9 10R-05.16140.

NL LED werklamp 240 W, (80x3 W), ca. 21600 lumen, aluminium behuizing, polycarbonaat glas, Technische gegevens: Verlichtingsmiddel: 80 x high-power LED a 3 W, spanning: 10-30 volt DC, lichtsterkte: ca. 21600 lumen, lichtkleur 6000k, afmetingen (BxHxD): ca. 312 x 65 x 91 mm, levensduur van de LED ca. 30.000 h, beschermingsklasse IP68, ECE R10, E9 10R-05.16140.

Bengen & Schnötten

LED Arbeitsscheinwerfer im
Aluminiumgehäuse



D LED Arbeitsscheinwerfer 240 W, (80x3 W), ca. 21600 Lumen, Gehäuse Aluminium, Glas Polycarbonat, Technische Details: Leuchtmittel: 80 x Hochleistungs-LED a 3 W, Spannung: 10-30 Volt DC, Lichtintensität: ca. 21600 Lumen, Lichtfarbe 6000k, Abmessungen (BxHxT): ca. 312 x 65 x 91 mm, Lebensdauer der LED ca. 30.000 h, Schutzklasse IP68, ECE R10, E9 10R-05.16140.

GB LED work light, 240 W, about 21600 lumens, aluminum housing, polycarbonate glass, Specifications: Light source: 80 x high-power 3W LED, voltage: 10-30 volt DC, color temperature 6000k, class: IP68, Dimensions (WxHxD): 312 x 91 x 65 mm, LED life: 30,000 hours, ECE R10, E9 10R-05.16140.