



Bengen & Schnötten

LED Arbeitsscheinwerfer im Aluminiumgehäuse

D LED Arbeitsscheinwerfer 420 W, (140x3 W), ca. 42000 Lumen, Gehäuse Aluminium, Glas Polycarbonat, Technische Details: Leuchtmittel: 140 x Hochleistungs-LED a 3 W, Spannung: 10-30 Volt DC, Lichtintensität: ca. 42000 Lumen, Lichtfarbe 6000k, Abmessungen (BxHxT): ca. 511 x 65 x 91 mm, Lebensdauer der LED ca. 30.000 h, Schutzklasse IP68, ECE R10, E9 10R-05.16140.

GB LED work light, 420 W, about 42000 lumens, aluminum housing, polycarbonate glass, Specifications: Light source: 140 x high-power 3W LED, voltage: 10-30 volt DC, color temperature 6000k, class: IP68, Dimensions (WxHxD): 511 x 91 x 65 mm, LED life: 30,000 hours, ECE R10, E9 10R-05.16140.

Bengen & Schnötten

LED Arbeitsscheinwerfer im Aluminiumgehäuse



F Lampe de travail LED 420 W, (140x3 W), environ 42000 lumens, boîtier en aluminium, verre polycarbonate, Détails techniques : Élément lumineux : 140 x LED haute puissance de 3 W, tension : 10-30 volts DC, intensité lumineuse : environ 42000 lumens, couleur de la lumière 6000k, Dimensions (LxHxP) : environ 511 x 65 x 91 mm, durée de vie des LED environ 30.000 h, classe de protection IP68, ECE R10, E9 10R-05.16140.

NL LED-werklamp 420 W, (140x3 W), ca. 42000 lumen, aluminium behuizing, polycarbonaatglas, Technische gegevens: Verlichtingsmiddel: 140 x high-power LED a 3 W, spanning: 10-30 volt DC, lichtsterkte: ca. 42000 lumen, lichtkleur 6000k, afmetingen (BxHxD): ca. 511 x 65 x 91 mm, levensduur van de LED ca. 30.000 h, beschermingsklasse IP68, ECE R10, E9 10R-05.16140.