

Counttec

Elektrozähler & Stromverteiler

Zwischenstecker Easycount 3



Technische Spezifikation:

Spannungseingang:	3x 230/400V
Strombelastbarkeit:	16A/32A
Frequenz:	50Hz
Eigenverbrauch:	< 0,5W / 4,5VA
Isolationsfestigkeit:	2KV für 1 Minute
Störspannungsimpuls:	4KV-1,2 μ S waveform
Temperaturbereich:	-20 - +50°C
Gehäuse:	ABS
Genauigkeitsklasse:	1
Gehäuse nach Schutzart:	IP 54

Mobiler Zwischenzähler in Drehstromausführung für die schnelle Energiemessung
Flexibel, lageunabhängig einsetzbar, robustes vergossenes Gehäuse.
Präzise Messung, MID geeichter Drehstromzähler, IP 54

Ausführungen 16A / 32A

Der Easycount 3 ist ein Energiezähler, eingebaut in ein abgedichtetes, schlagfestes Gehäuse.
Er ist schockfest und gegen Feuchtigkeit geschützt.
Die Kabelenden sind mit Stecker und Kupplung versehen.
Der eingebaute und vergossene Drehstromzähler ist mit MID Zulassung und
somit für Verrechnungszwecke geeignet.