



Kanlux MINI RITI ist eine kleinere, etwas niedrigere Version der beliebten Kanlux RITI Leuchte. Kanlux MINI RITI ist eine Leuchte aus Aluminium. Die sandgestrahlte Gehäusestruktur ist zusätzlich mit mattem Lack in elegantem Schwarz oder Weiß überzogen. Die Kanlux MINI RITI Leuchte zeichnet sich durch gute Verarbeitung und modernes Design aus. Wir können sie erfolgreich als eigenständige Beleuchtung einsetzen oder mehrere Leuchten kombinieren. Das leicht zu öffnende Gehäuse gewährleistet einen einfachen Austausch des Leuchtmittels. Wir können die Farbe des Reflektors frei wählen: Gold-Kupfer mit einem glänzenden Pigment, weiß oder schwarz. Die MINI RITI Leuchte ist eine Halbeinbau-Leuchte und ist für die Unterputzmontage konzipiert.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Höhe (mm): 102

Durchmesser [mm]: 85

Montagebohrung [mm]: Ø68÷71

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: max 25

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Leuchtmittel: PAR16

Sockel: GU10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

1÷2,5

Winkeleinstellung der Leuchte: nicht verfügbar

IP-Klasse (Schutzart): 20

EINBAU-DOWNLIGHT



LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 172

Grammatur [g]: 230

Länge der Einzelverpackung [cm]: 9

Breite der Einzelverpackung [cm]: 9

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10.5

Kartongewicht [kg]: 11.5

Kartonbreite [cm]: 48

Kartonhöhe [cm]: 23

Kartonlänge [cm]: 48

Kartonvolumen [m³]: 0.052992