

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT77224

PINOLIGHT LED Unterbauleuchte
 MEGATRON PINOLIGHT CCT LED Unterbauleuchte
 873mm 9,5W/830+40

EAN-Code: 4020856772247



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
 Leuchtmittel austauschbar? Nein
 Betriebstemperaturbereich-20 bis +40° C
 Bemessungslebensdauer25.000 h
 Anschlussart L/N
 Material Kunststoff

Produktabmessungen

Länge 873 mm
 Breite 22 mm
 Höhe 30 mm
 Gewicht 230 g

Elektrische Kenndaten

Spannung230 V
 Betriebsfrequenz.....50-60 Hz
 Leistungsaufnahme 9,5 W
 Bemessungsleistungsaufnahme 9,5 W
 Elektrischer Leistungsfaktor λ>0,5
 Dimmbar? Nein
 Lichtausbeute 110 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung 830+840
 Lichtfarbe Warmweiß+Neutralweiß
 Farbtemperatur3000+4000K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Nennlichtstrom1000 lm
 Bemessungsnutzlichtstrom1000 lm
 Bemessungsspitzenlichtstärke 220 cd
 Nomineller Halbwertswinkel 140°
 Bemessungshalbwertswinkel 140°
 Farbkonsistenz SDCM < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2013
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze



Farbspektrum



Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive 1,8m Anschlußkabel



Verbindungskabel 150mm separat erhältlich (MT77229):



Hinweise

- Color Select, zwei Lichtfarben 3000K und 4000K per Schalter.
- Bis zu 20 Meter Länge kombinierbar.
- Keine Abschattung durch transparente Übergänge.
- Inklusive EIN-/AUS-Schalter.
- Anschlussfertig an 230V inkl. Anschlusskabel, Stecker und Montagematerial.

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2