



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Hochentaster

GE-LC 18 Li T-Solo

Art.-Nr.: 3410810

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825604337

Der Akku-Hochentaster GE-LC 18 Li T ist ein leistungsstarkes Gerät, mit dem sich höher gelegene Äste mühelos und stromnetzunabhängig vom Boden aus beschneiden lassen. Dabei sorgt das Metallgetriebe für hohe Langlebigkeit und das OREGON-Qualitätsschwert und die OREGON-Kette für saubere Schnittresultate. Durch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten kann der Hochentaster auf jede Arbeitssituation angepasst werden. Die automatische Kettenschmierung und der werkzeuglose Kettenwechsel ermöglichen eine einfache Handhabung.

Akku und Ladegerät sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- 90° drehbarer Aufsatz für mühelosen Horizontalschnitt
- Motorkopf 7-fach neigbar
- Hauptgriff 4-fach neigbar
- Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel (880 - 1820 mm)
- Verstellbarer Zusatzhandgriff mit Schnellverschluss
- OREGON-Qualitätsschwert und -Kette
- Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
- Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
- Krallenanschlag
- Kettenfangbolzen
- Tragegurt
- Ölbehälter für automatische Kettenschmierung
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



BATTERY & CHARGER NOT INCLUDED

Technische Daten

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Schwertlänge | 200 mm |
| - Schnittlänge | 17 cm |
| - Schnittgeschwindigkeit | 3.76 m/s |
| - Öltankinhalt | 125 mL |
| - Länge Teleskopstange | 1.83 - 2.77 m |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht | 3.96 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 4.95 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 205 x 122 x 1215 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 3 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 15.9 kg |
| - Maße Exportkarton | 1230 x 370 x 245 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 750 1551 1701 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzschwert 20cm 1,3
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500168
EAN-Code: 4006825606348
Einhell Grey



Ersatzkette 20cm 1,3 33T 3/8
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500188
EAN-Code: 4006825606355
Einhell Grey



Heckenschere f. GE-LC 18 Li T
Multifunktionswerkzeug-GT-Zub.
Art.-Nr.: 3410818
EAN-Code: 4006825624649
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schneiden¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Schneiden ¹ (Stück)
1.5 Ah	30
2.0 Ah	40
2.5 Ah	48
3.0 Ah	60
4.0 Ah	75
5.2 Ah	100
6.0 Ah	120

Testaufbau:

1) Kantholz 70x70mm