



2000 Watt

Edelstahlgehäuse

Stufenlos regelbarer
Thermostat

2 Kontrollleuchten
für Netz und Heizung



Ohne Dekoration

**Kontaktgrill
KG 3487**

- Kontaktgrill für beidseitiges, fettfreies Grillen
- Fettablaufrinne und Auffangschale (Schale zur leichten Reinigung entnehmbar)
- 2000 Watt
- Edelstahlgehäuse
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kurze Garzeiten
- Antihafbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster und optimalen Fettabfluss
- Großer, wärmeisolierter Griff
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- Temperatur „Ready“-Anzeige
- Große Grillfläche: ca. 29,5 x 23,5 cm
- Kabelaufwicklung
- Vielseitige Nutzung für z. B. Panini, Steaks, Fisch oder Gemüse
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W



Große Grillfläche:
ca. 29,5 x 23,5 cm



Fettauffangschale

Farbe: Edelstahl / Schwarz
 Artikel-Nr.: 261 670
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 616 705
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 036 268

VE: 3
 20"/40"/HQ-Container: 1305 / 2730 / 3201

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 335 x 145 x 335 mm
 Verkaufskarton: 351 x 360 x 148 mm