



1000 Watt / 5 Liter

Inkl. transparentem Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung (abnehmbar)



Ohne Dekoration

Knetmaschine KM 3709

- Kraftvolle Knetmaschine mit leistungsstarken 1000 Watt
- Stufenlose elektronische Geschwindigkeitsregelung + Pulsfunktion
- 5 Liter Edelstahlschüssel für max. 2,5–3 kg Teigzubereitung
- Alu-Druckguss-Rührhaken – für leichtere Teige wie z. B. Mürbe-, Streusel- oder Bisquitteig
- Alu Druckguss-Knethaken – für schwere Teige wie z. B. Hefe-, Brot- oder Nudelteig
- Edelstahl-Schneebeesen zum Schlagen von Eischnee, Sahne, Baisermassen u.v.m.
- Robustes Spezialgetriebe
- 35° schwenkbarer Multifunktionsarm
- Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
- Sicherheitsschaltung – stoppt beim Hochklappen des Armes
- Drehschalter (blau beleuchtet)
- Transparenter Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung (abnehmbar)
- Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
- 220–240 V, 50 Hz, 1000 W



Edelstahl-Schneebeesen



Alu-Druckguss-Rührhaken



Alu-Druckguss-Knethaken



35° schwenkbarer Multifunktionsarm

Farbe: Titan
 Artikel-Nr.: 263 871
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 714
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 884 555

Farbe: Rot
 Artikel-Nr.: 263 873
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 738
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 884 579

VE: 1
 20"/40"/HQ-Container: 720 / 1535 / 1730

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 366 x 299 x 215 mm
 Verkaufskarton: 418 x 345 x 244 mm

CTC CLATRONIC®
 CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen