

**2 in 1 –
Mikrowelle mit Grill**

**Freistehend &
unterbaufähig**

800 Watt Mikrowelle

1000 Watt Grill

Edelstahlfront

20 Liter Garraum

Easy Tronic 



Ohne Dekoration

**Mikrowelle mit Grill
MWG 778 U**

- Edelstahlfront
- 800 Watt Mikrowellenleistung
- 1000 Watt Grillleistung
- 20 Liter Garraum
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 1 Grillstufe
- 8 Automatikprogramme
- Auftauprogramme (nach Zeit und Gewicht wählbar)
- Schnellstart-Funktion
- Drehteller: Ø ca. 24,5 cm
- Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Easy Tronic, Digitaluhr, Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- Großes Sichtfenster
- Freistehend sowie unterbaufähig (inkl. Montagematerial)
- 230 V, 50 Hz, 1250 W



Unterbaufähig
(inkl. Montagematerial)



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 253 130
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 531 305
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 xxx xxx

VE: 1
 20"/40"/HQ-Container: 445 / 944 / 1080

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 460 x 285 x 370 mm
 Verkaufskarton: 516 x 329 x 395 mm

CTC CLATRONIC®
 CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen

