

2200 Watt max.

Füllmenge bis zu 1,7 Liter

Einhandbedienung

Soft Touch-Griff

Edelstahlheizelement



Ohne Dekoration

**Wasserkocher  
WK 3445**

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Rutschfester Soft Touch-Griff
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 1850–2200 W



In der Farbe grau als passendes Set kombinierbar

Farbe: Weiß  
 Artikel-Nr.: 263 210  
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 632 101  
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 014 495

Farbe: Schwarz  
 Artikel-Nr.: 263 212  
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 632 125  
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 014 488

Farbe: Grau  
 Artikel-Nr.: 263 932  
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 322  
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 015 553

VE: 6  
 20"/40"/HQ-Container: 3804 / 7800 / 8760

Abmessungen: (ca. B x H x T)  
 Gerät: 220 x 255 x 140 mm  
 Verkaufskarton: 190 x 236 x 142 mm