



Wichtige Informationen

Best.-Nr.2559780

Wichtig!

- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies zu Rissen in der Halterung führen kann!
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie das Produkt selbst installieren sollen, bitten Sie einen qualifizierten Techniker, dies für Sie zu tun.
- Beachten Sie die im Abschnitt "Technische Daten" angegebenen maximalen Kapazitäten.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter und scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich dieses Dokument und die zugehörige Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemeine Hinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist,

Technische Daten

Tragkraft	Monitor: 8 kg, CPU: 10 kg, Tastatur: 1 kg
Bildschirmdiagonale	33 - 81 cm (13 - 32 Zoll)
Arbeitsfläche	666 x 260 mm
Höhenverstellung	505 mm
VESA-Standard	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Tilt	+15° bis -15°
Schwenken	+90° bis -90°
Betriebs-/Lagerbedingungen	0 bis +40 °C, 2 - 85 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	790 x 955 x 666 mm
Gewicht	10,76 kg (ohne Zubehör)

nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:

- sichtbare Schäden aufweist,
- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Überlasten Sie das Produkt nicht! Beachten Sie die Hinweise zum Gewicht in den Technischen Daten.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.
- Computer erzeugen Wärme. Brandgefahr! Treffen Sie entsprechende Vorkehrungen bezüglich Wärmeabfuhr und Brandverhütung. Gewisse Oberflächen können durch die Wärmeabfuhr beschädigt oder verfärbt werden.

b) Montage

- Achten Sie beim Bohren oder Festziehen der Schrauben darauf, dass sich keine Kabel, Drähte oder Rohre unter der Montagefläche befinden.

Bei versehentlichem Anbohren elektrischer Leitungen besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags!

Pflege und Reinigung

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.



Important Information

Item no. 2559780

Important

- Do not overtighten screws as this can cause the bracket to crack!
- If you are in any doubt about how to install the product yourself, ask a qualified technician to do it for you.
- Observe the maximum capacities shown in the section "Technical Data".

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards. Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Latest operating instructions

Download the latest operating instructions via the link www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

Safety instructions



Read this document and the accompanying operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

a) General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.

Technical data

Maximum loads	Monitor: 8 kgs, CPU holder: 10 kgs, Keyboard tray: 1 kg
Screen size	33 - 81 cm (13 - 32 inches)
Work surface	666 x 260 mm
Height adjust	505 mm
VESA standard	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Tilt	+15° to -15°
Swivel	+90° to -90°
Operating/Storage conditions	0 to +40 °C, 20 - 85 % RH (non-condensing)
Dimensions (W x H x D)	790 x 955 x 666 mm
Weight	10.76 kg (without accessories)

If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:

- is visibly damaged,
- is no longer working properly,
- has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
- has been subjected to any serious transport-related stresses.

Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

- Do not overload the product! Mind the weight details given in the technical data.
- Consult an expert when in doubt about operation, safety or connection of the device.
- Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.
- Computers generate heat. Fire hazard! Take appropriate precautions to ensure heat dissipation and prevent the risk of a fire. Certain surfaces may be damaged or discoloured due to heat dissipation.

b) Installation

- When drilling or tightening screws, make sure there are no cables, wires, or pipes located underneath the surface.
Inadvertently drilling through electric cables can cause life-threatening electric shock!

Care and cleaning

- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.



Ⓢ Informations importantes

N° de commande 2559780

⚠ Important

- Ne serrez pas trop les vis, car cela pourrait faire craquer le support !
- Si vous avez des doutes sur la façon d'installer le produit vous-même, demandez à un technicien qualifié de le faire pour vous.
- Respectez les capacités maximales indiquées dans la section "Données techniques".

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Toute utilisation autre que celle décrite précédemment risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Mode d'emploi récent

Téléchargez un mode d'emploi récent via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR qui s'affiche. Suivez les instructions données sur le site Internet.

Consignes de sécurité



Lisez attentivement ce document ainsi que les instructions d'utilisation qui l'accompagnent et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

a) Informations générales

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet très dangereux pour les enfants.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.

Caractéristiques techniques

Force portante	Moniteur : 8 kg, CPU : 10 kg, Clavier : 1 kg
Diagonale de l'écran.....	33 - 81 cm (13 - 32" pouces)
Surface pour travail	666 x 260 mm
Réglage de la hauteur	505 mm
Standard VESA.....	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Tilt.....	+15° à -15°
Pivotant.....	+19° à -19°
Fonctionnement/stockage	0 à +40 °C, 20 - 85 % HR (sans condensation)
Dimensions (L x H x P).....	790 x 955 x 666 mm
Poids.....	10,76 kg (sans accessoires)



Ⓢ Belangrijke informatie

Bestnr. 2559780

⚠ Belangrijk

- Draai de schroeven niet te vast aan, want dan kan de beugel scheuren!
- Als u twijfelt over hoe u het product zelf kunt installeren, vraag dan een gekwalificeerde technicus om dit voor u te doen.
- Neem de maximale capaciteiten in acht die zijn aangegeven in het hoofdstuk "Technische gegevens".

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag het product niet omgebouwd of veranderd worden. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik gevaren veroorzaken. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en bewaar ze goed. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Actuele handleiding

U kunt de actuele handleiding downloaden via de link www.conrad.com/downloads of scan de QR-code. Volg de instructies op de website.

Veiligheidsinstructies



Lees dit document en de begeleidende gebruiksaanwijzing zorgvuldig en let hierbij voornamelijk op de veiligheidsinformatie. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaard en wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemene informatie

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.
- Wanneer het niet langer mogelijk is om het

Technische gegevens

Draagkracht.....	Monitor: 8 kg, CPU: 10 kg, Toetsenbord: 1 kg
Diagonale schermafmeting.....	33 - 81 cm (13 - 32 inch)
Werkblad	666 x 260 mm
In hoogte verstelbaar.....	505 mm
VESA-standard.....	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Tilt.....	+15° tot -15°
Draaibaar.....	+19° tot -19°
Bedrijfs-/opslagomstandigheden	0 tot +40 °C, 20 - 85 % RV (niet condenserend)
Afmetingen (B x H x D).....	790 x 955 x 666 mm
Gewicht.....	10,76 kg (zonder accessoires)