

LEDMAMBA *max*

VORLÄUFIGES DATENBLATT & PRODUKTBEZEICHNUNG

TECHNISCHE **DATEN** TECHNICAL **DATA**

600 Watt
600 watts



220-240V 50/60Hz
220-240V 50/60Hz

1500 Lumen pro Meter
1500 lumens per meter



2700 - 6500 Kelvin
2700 - 6500 Kelvin

50 Meter ausziehbar
50 meters extendable



IP65 (ohne Stecker) / IP44 (mit Stecker)
IP65 (without plug) / IP44 (with plug)

An / Aus
on / off



1,5 Meter 2x1,5mm² Kabel mit EU-Stecker
1,5 meters 2x1,5mm³ cable with eu-plug

-25 °C bis 55 °C Einsatztemperatur
-25 °C to 55 °C working temperature



2 Jahre Gewährleistung
2 years of warranty

LEDMAMBA *max* 50m

