

2 Temperatur-/
Leistungsstufen

Kaltstufe
für Style-Fix

800 Watt



1 Rundbürste
(Ø ca. 35 mm)



1 Rundbürste
(Ø ca. 25 mm)

PC-HAS 3011 Warmluft-Lockenbürste

Ohne Dekoration

- > Warmluft-Lockenbürste für gleichmäßige, schonende Wärmeverteilung
- > 2 wechselbare Bürstenaufsätze (individuell für alle Haarlängen und Anforderungen) für haarschonendes Styling:
 - 1 Rundbürste mit groben Borsten (Ø ca. 25 mm)
 - 1 Rundbürste mit glatten Borsten (Ø ca. 35 mm)
- > 2 Temperatur-/Leistungsstufen
- > Kaltstufe für Style-Fix und Frisuren-Finish
- > Ergonomisch geformter Griff
- > Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- > Überhitzungsschutz
- > Aufhängeöse
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 800 W



Produkt:	Artikel-Nr:	20"/40"/HQ-Container:
PC-HAS 3011	330 110	7740 / 15480 / 18822
Farbe: Weiß /	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Champagner	4 006 160 301 106	260 x 60 x 60 mm; 0,3 kg
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
6	4 006 160 038 903	410 x 110 x 65 mm;
Lieferbar ab:		

Produkt:	Artikel-Nr:	20"/40"/HQ-Container:
PC-HAS 3011	330 111	7740 / 15480 / 18822
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Braun-Bronze	4 006 160 301 113	260 x 60 x 60 mm; 0,3 kg
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
6	4 006 160 038 910	410 x 110 x 65 mm;
Lieferbar ab:		

