



**Professionelles
Edelstahl-Kegelmahlwerk
für aromaschonendes
Mahlen**

**16-stufiger,
einstellbarer Mahlgrad
(grob bis extra fein)**

Edelstahl



PC-EKM 1205 Elektrisches Kaffeemahlwerk

- > Elektrisches Kaffeemahlwerk für anspruchsvolle Genießer
- > Geeignet für z. B. Filter- oder Siebträger, Handfiltration, türkischen Kaffee, French Press, Mokka
- > Edelstahlgehäuse
- > Elektronische Zeitschaltuhr zur Einstellung der gewünschten Tassenmenge (beleuchtet)
- > Professionelles Edelstahl-Kegelmahlwerk – zur leichten Reinigung herausnehmbar
- > Einstellbare Tassenmenge (1–12 Tassen)
- > Fassungsvermögen für bis zu 230 g Kaffeebohnen
- > Bohnenbehälter mit Aroma-Schutzdeckel
- > Herausnehmbarer Pulverauffangbehälter (125 g)
- > Kraftvoller 200 Watt-Motor
- > 16-stufiger, einstellbarer Mahlgrad (grob bis extra fein)
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 200 W

Ohne Dekoration



16-stufiger, einstellbarer Mahlgrad (grob bis extra fein)



Professionelles Edelstahl-Kegelmahlwerk – zur leichten Reinigung herausnehmbar

Produkt:	Artikel-Nr:	20" / 40" / HQ-Container:
PC-EKM 1205	501 205	2142 / 3850 / 4400
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Schwarz / Inox	4 006 160 120 509	155 x 270 x 205 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 043 211	200 x 310 x 197 mm