

Datenblatt

Art Nr.	20203
Model	SP1
Name	Pro User Multi-Funktions-Lampe mit integrierter Powerbank
EAN Code	8717809202031

**Beschreibung**

2-in-1 Solar Panel mit Powerbank 10000mAh, Solar Ladegerät mit Akku, magnetischer Verschluss, 3-USB-Ausgänge mit Power Delivery und Schnelladefunktion mit 18W Ausgangsleistung
21 Watt iSolar Eingangs-Ladeleistung Wasserdicht,
Ideal für Wandern, Camping, Outdoor
Garantie: 12 Monate
Umverpackungsmaße (28 x 17 x 4,5 cm)

Produktspezifikationen

Größe: ca. 310*180*30 mm (gefaltet), ca. 575*310*20 mm (aufgeklappt)

Farbe: Schwarz

Ladekabel: ca. 500 mm USB zu Micro-USB Kabel

Material: 600D Oxford Fabric + SUNPOWER® Solarpanel

Micro-USB-Eingang:

5V=2A, 9V=2A, 12V=1.5A

USB 3 Typ-C (PD3.0) Ein- / Ausgang:

5V=2A, 9V=2A, 12V=1.5A

USB 1 Ausgang:

5V=2A

USB 2 (QC3.0) Ausgang:

5V~6.5V=2A, 6.5V~9V=2A, 9V~12V=1.5A

Max. Ausgangsleistung: 18W

Max. Solarpanel Leistung: 21W

Kapazität: ca. 10,000 mAh, 3.7V, 37Wh

Arbeitstemperatur: 0°C bis 40°C.

Elektrische Schutzmaßnahmen: Kurzschlusssicherung, Schutz gegen Überspannung und Überhitzung