



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Fliesenschneidmaschine

TE-TC 18/115 Li-Solo

Art.-Nr.: 4301190

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825657500

Die Einhell Akku-Fliesenschneidmaschine TE-TC 18/115 Li-Solo ist durch den Akku-Antrieb der leistungsstarken Power X-Change-Familie ein „Leichtgewicht“. Die Fliesenschneidmaschine verfügt über einen Parallelanschlag mit Skala sowie einen neigbaren Tisch mit Winkelskala von 0° bis 45°. Der Winkelanschlag ist für Gehrungsschnitte verstellbar von -45° bis +45°. Ein integrierter Wasserbehälter sorgt für die Kühlung des Sägeblattes, ein Trennscheibenschutz bietet Sicherheit. Die rutschfesten und vibrationsarmen GummifüÙe sorgen für einen festen Stand, die Griffmöglichkeit für einen einfachen Transport. In der Lieferung inbegriffen ist eine Diamanttrennscheibe und Werkzeug, die Akkus der Power X-Change-Reihe sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Überall flexibel einsetzbar durch Akku-Motor und geringem Gewicht
- Neigbarer Tisch mit Winkelskala (0 - 45°)
- Integrierter Wasserbehälter zur Kühlung des Sägeblattes
- Rutschfeste und vibrationsarme GummifüÙe für sicheren Halt
- Parallelanschlag mit Skala für exakt gerade Schnitte
- Verstellbarer (-45° - 45°) Winkelanschlag für Gehrungsschnitte
- Griffmöglichkeiten für den einfachen Transport
- Trennscheibenschutz bietet die nötige Sicherheit
- Inklusive Diamanttrennscheibe und Werkzeug
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- Spannung	18 V
- Drehzahl	3800 min ⁻¹
- Schnitthöhe 45°	16 mm
- Schnitthöhe 90°	24 mm
- Trennscheibe	Ø115 x Ø22.2 mm
- Gehrungsschnittbereich	45 °
- Größe Arbeitstisch	305 x 335 mm
- IP-Klasse	IPX0



Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	3.5
- Bruttogewicht (kg)	4.38
- Maße Einzelverpackung	422 x 410 x 160 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Maße Exportkarton	440 x 425 x 660 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	860 1760 2100




Als Sonderzubehör erhältlich



DIA-Trennsch dünn 115x1,2
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49721150
EAN-Code: 4009317211501
KWB by Einhell

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Schneiden ¹ (Stück)
1.5 Ah	37
2.0 Ah	50
2.5 Ah	63
3.0 Ah	75
4.0 Ah	100
5.2 Ah	130
6.0 Ah	150

Testaufbau:

1) tile - tile 15 mm - Max. elektronische Geschwindigkeit