

SOGO®

Human Technology



BATIDORA CON JARRA DE CRISTAL

Retro



DESIGNED
IN SPAIN



SS-5560

www.sogo.es

SOGO®

Human Technology

Tecnología para cocina
Kitchen Technology



2

70

Producto / Product:

20.5 x 17.5 x 38.5 cm / 3.25 kg

Caja Individual / Gift box:

23.7 x 18.7 x 31.7 cm / 3.5 kg

Caja Master / Export Carton:

39 x 25 x 34 cm / 7.2 - 6.5 kg



ES BATIDORA DE JARRA DE CRISTAL

- Cuerpo de acero inox, pintado en rojo metálico
- Ideal para picar, mezclar, licuar y moler
- 2 velocidades con función pulse para picar hielo
- Jarra de vidrio de 1.5L de capacidad
- Tapón extraíble (40ml)
- Cuchillas de 6 hojas de acero inoxidable
- El motor de cobre puro
- Sistema de bloqueo con interruptor de seguridad
- Patas antideslizantes

EN GLASS JAR BLENDER

- Stainless steel housing, painted in red metallic colour
- Ideal for chopping, mixing, blending, liquifying & grinding
- Dual speeds & pulse function for ice crushing
- Transparent glass jar of 1.5L capacity
- Removable cap (40ml)
- Stainless-steel blades with 6 leaves
- Pure copper metal motor
- Locking system with safety switch
- Non-skid feet

PT LIQUIFICADOR DE JARRO DE VIDRO

- Corpo de aço inoxidável, pintado em vermelho metálico
- Ideal para cortar, misturar, misturar e moer
- 2 velocidades com função de pulso para triturar gelo
- Jarro de vidro com capacidade de 1,5L
- Tampa removível (40ml)
- Lâminas de aço inoxidável de 6 lâminas
- O motor de cobre puro
- Sistema de travamento com interruptor de segurança
- Pés antiderrapantes



Productos Serie Retro
Retro Serie products
Produits de la Série Rétro
Produtos da Série Rétro
Produkte der Retro-Serie
Prodotti della Serie Rétro



Ideal para picar, mezclar, licuar y moler
Ideal for chopping, mixing, blending, liquifying & grinding
Idéal pour hacher, mélanger, mélanger et broyer
Ideal para cortar, misturar, misturar e moer
Ideal zum Hacken, Mixen, Mixen und Mahlen
Ideale per tritare, mescolare, frullare e macinare



220 -240V~ 50-60Hz
500W



SS-5560
www.sogo.es



DESIGNED
IN SPAIN




© SOGO All Rights Reserved.

SOGO®

Human Technology

Tecnología para cocina
Kitchen Technology



2

70

Producto / Product:

20.5 x 17.5 x 38.5 cm / 3.25 kg

Caja Individual / Gift box:

23.7 x 18.7 x 31.7 cm / 3.5 kg

Caja Master / Export Carton:

39 x 25 x 34 cm / 7.2 - 6.5 kg



FR MÉLANGEUR EN VERRE

- Corps en acier inoxydable, peint en rouge métallisé
- Idéal pour hacher, mélanger, mélanger et broyer
- 2 vitesses avec fonction pulse pour piler la glace
- Pichet en verre d'une capacité de 1,5 L
- Bouchon amovible (40 ml)
- Lames en acier inoxydable avec 6 lames
- Le moteur en cuivre pur
- Système de verrouillage avec interrupteur de sécurité
- Pieds antidérapants

DE MIXER AUS GLASKRUG

- Edelstahlgehäuse in Metallic-Rot lackiert
- Ideal zum Hacken, Mixen, Mixen und Mahlen
- 2 Geschwindigkeiten mit Pulsfunktion zum Zerkleinern von Eis
- Glaskanne mit 1,5 l Fassungsvermögen
- Abnehmbare Kappe (40ml)
- 6-Klingen-Edelstahlklingen
- Der reine Kupfermotor
- Schließsystem mit Sicherheitsschalter
- Rutschfeste Füße

IT FRULLATORE CON CARAFFA DI VETRO

- Corpo in acciaio inossidabile, verniciato rosso metallizzato
- Ideale per tritare, mescolare, frullare e macinare
- 2 velocità con funzione a impulsi per tritare il ghiaccio
- Caraffa in vetro da 1,5 litri di capacità
- Tappo rimovibile (40 ml)
- Lame in acciaio inossidabile a 6 lame
- Il motore in puro rame
- Sistema di chiusura con interruttore di sicurezza
- Piedini antiscivolo



Productos Serie Retro
Retro Serie products
Produits de la Série Retro
Produtos da Série Retro
Produkte der Retro-Serie
Prodotti della Serie Retro



Cuerpo de acero inox, pintado en rojo metálico
Stainless steel housing, painted in red metallic colour
Corps en acier inoxydable, peint en rouge métallisé
Corpo de aço inoxidável, pintado em vermelho metálico
Edelstahlgehäuse in Metallic-Rot lackiert
Corpo in acciaio inossidabile, verniciato rosso metallizzato



220 -240V~ 50-60Hz
500W



SS-5560
www.sogo.es



DESIGNED
IN SPAIN



© SOGO All Rights Reserved.