

# SOGO®

Human Technology

## SANDWICHERA PRESS GRILL DIGITAL

revestimiento con acabado piedra

**2200W**

POTENCIA

**LCD**

PANTALLA

**ACERO  
INOX.**

CUBIERTA

**31x24.5cm**

PLACA



DESIGNED  
IN SPAIN



**SS-7141**

[www.sogo.es](http://www.sogo.es)



# SOGO®

**Product:**  
37 x 35 x 14 cm / 3.8 kg  
**Gift box:**  
41 x 18 x 37.5 cm / 4.6 kg  
**Export Carton:**  
55.5 x 42 x 39 cm / 13 - 11 kg



tecnología del hogar  
home technology



**ES** SANDWICHERA PRESS  
GRILL DIGITAL REVESTIMIENTO  
CON ACABADO PIEDRA

- Cubierta de acero inoxidable se abre a 180°
- Pantalla LCD (con retroiluminación decorativa)
- Superficie de cocción con recubrimiento antiadherente con acabado de piedra
- Planchas de cocción con sistema ajustable de altura
- Fácil de limpiar
- 3 funciones preestablecidas
- Indicadores luminosos para facilitar la operación
- Asa de metal de toque frío
- Placas extra gruesas para la distribución de calor óptima
- Recorte de seguridad térmico con termo fusible
- Regulador de la temperatura
- Control digital
- Bandeja para recoger el exceso de aceite
- Sistema guarda cable para fácil almacenamiento
- Tamaño de la placa 31 x 24.5cm
- Pata antideslizante

**FR** PRESSE À SANDWICH  
NUMÉRIQUE GRILL REVÊTEMENT  
DE FINITION EN PIERRE

- Couvercle en acier inoxydable ouvre à 180°
- Écran LCD (avec rétroéclairage décoratif)
- Plaques gril enduit antiadhésif de haute qualité
- Contrôle variable de la hauteur pour porter un toast selon votre goût
- Facile à nettoyer
- 3 fonctions prédéfinies
- Voyants lumineux pour une utilisation facile
- Cool Metal toucher manche
- Sandwich Extra tôles épaisses pour la distribution optimale de la chaleur
- Protecteur thermique et thermo fusibles
- Automatique Régulateur de température électronique
- Contrôle numérique
- Plateau pour recueillir l'excédent d'huile
- Cordon du système de stockage
- Dimensions de la plaque 31 x 24.5cm
- Pieds antidérapants

**DE** DIGITALER  
SANDWICH-PRESSGRILL  
STEINBESCHICHTUNG

- Die obere Abdeckung aus Edelstahl öffnet sich um 180°
- LCD-Display (mit dekorativer Hintergrundbeleuchtung)
- Hochwertige beschichtete Grillplatten mit Antihaft-Steinbeschichtung
- Variable Höhenregelung zum Toasten nach Ihrem Geschmack
- Einfach zu säubern
- 3 voreingestellte Funktionen
- Kontrollleuchten für einfache Bedienung
- Metallgriff mit Cool-Touch
- Extra dicke Sandwichplatten für optimale Wärmeverteilung
- Sicherheits-Thermoabschaltung und Thermoabsicherung
- Einstellbarer Temperaturregler
- Digitale Steuerung
- Auffangschale zum Sammeln von überschüssigem Öl
- Kabelspeichersystem
- Plattengröße 31 x 24,5 cm
- Rutschfeste Füße



Superficie de cocción con recubrimiento antiadherente con acabado de piedra

Plaques gril enduit antiadhésif de haute qualité

Hochwertige beschichtete Grillplatten mit Antihaft-Steinbeschichtung



POTENCIA



PANTALLA



CUBIERTA



PLACA



220-240V~ 50/60 Hz  
2200W

SS-7141  
www.sogo.es



© SOGO 2020. All Rights Reserved.

The publisher does not guarantee that there are no errors in this product data sheet. The specifications are subject to change without notice. All product and brand names are trademarks or registered trademarks

# SOGO®

**Product:**  
37 x 35 x 14 cm / 3.8 kg  
**Gift box:**  
41 x 18 x 37.5 cm / 4.6 kg  
**Export Carton:**  
55.5 x 42 x 39 cm / 13 - 11 kg



tecnología del hogar  
home technology



## EN DIGITAL SANDWICH PRESS GRILL STONE FINISH COATING

- Stainless steel top cover opens to 180°
- LCD display (with decorative backlighting)
- High quality non-stick stone finish coated grill plates
- Variable height control to toast as per your taste
- Easy to clean
- 3 preset functions
- Indicator lights for easy operation
- Cool touch metal handle
- Extra thick sandwich plates for optimal heat distribution
- Safety thermal cutout and thermo fuse
- Adjustable temperature controller
- Digital control
- Drip tray for collecting excess oil
- Cord storage system
- Plate size 31 x 24.5 cm
- Non slip feet

## PT PRENSA SANDUÍCHE DIGITAL GRILL REVESTIMENTO DE ACABAMENTO DE PEDRA

- Tampa de aço inoxidável abre em 180°
- Tela LCD (com luz de fundo decorativa)
- Alta qualidade não-pau revestidos placas grelha
- Controle de altura variável para brindar como por seu gosto
- Fácil de limpar
- 3 funções predefinidas
- Luzes indicadoras de fácil operação
- Cool Touch alça de metal
- Extra grossas placas de distribuição de calor ideal
- Segurança do corte térmico e fusível térmico
- Controlador de temperatura eletrônico automático
- Controle Digital
- Bandeja para recolher o excesso de óleo
- Cabo de sistema de armazenamento
- Tamanho da placa 31 x 24.5cm.
- Pés antiderrapantes

## IT GRIGLIA PER PANINI DIGITALE RIVESTIMENTO IN PIETRA

- Il coperchio superiore in acciaio inossidabile si apre a 180°
- Display LCD (con retroilluminazione decorativa)
- Piastre grill rivestite con finitura in pietra antiaderente di alta qualità
- Controllo dell'altezza variabile per tostare secondo il vostro gusto
- Facile da pulire
- 3 funzioni preimpostate
- Indicatori luminosi per un facile utilizzo
- Manico in metallo con un tocco fresco
- Piastre sandwich extra spesse, per una distribuzione ottimale del calore
- Protezione termica di sicurezza e termofusibile
- Regolatore di temperatura regolabile
- Controllo digitale
- Leccarda per raccogliere l'olio in eccesso
- Sistema di stoccaggio del cavo
- Dimensione del piatto 31 x 24,5 cm
- Piedi anticivolo



High quality non-stick stone finish coated grill plates

Alta qualidade não-pau revestidos placas grelha

Piastre grill rivestite con finitura in pietra



POWER



DISPLAY



TOP COVER



PLATE



220-240V~ 50/60 Hz  
2200W

SS-7141  
www.sogo.es



© SOGO 2020. All Rights Reserved.

The publisher does not guarantee that there are no errors in this product data sheet. The specifications are subject to change without notice. All product and brand names are trademarks or registered trademarks