



Philips EcoPro30 Kabellose und schlanke Handlampe

Die aufladbare Philips EcoPro30 Handlampe eignet sich für kurze Inspektionsarbeiten als auch längere Reparaturarbeiten. Mit ihrem 120°- Abstrahlwinkel sorgt sie für ein breites Leuchtfeld, während der 360° drehbare Haken und ein starker Magnet freihändiges Arbeiten gewährleisten.



Natürlich weißes LED Licht

- **Zwei Lichtmodi** (Boost 300 Lumen / Eco 150 Lumen)
- **120° Abstrahlwinkel**
- **Natürlich weißes Licht** mit einer Lichtfarbe von 6.000K

Lange Betriebsdauer

- **Lange Akkulaufzeit** – bis zu 8 Std. (4 St. im Boost-Modus)
- **Schnellladung** – weniger als 3 Std.
- Wiederaufladbar mit **Micro USB**

Verbesserte Robustheit

- **Hohe Stoßfestigkeit** - IK07
- **Wasser-, Staub- und Lösungsmittelschutz** – IP54

Vielseitigkeit

- **Beleuchtung für beidhändiges Arbeiten:** 360° drehbarer Haken, starker Magnet im Fuß



300 lm
Boost Modus



150 lm
Eco Modus



Abstrahl-
winkel (120°)



Betriebs-
dauer (4h/8h)



Ladezeit
(<3h)



Starker
Magnet



360°
Drehhaken