



Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Leuchtenfarbe | SW 306F Noir 200 Feinstruktur |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Raumseitig | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit IK | IK02 |
| Länge-Netto | 1.130 mm |
| Breite-Netto | 50 mm |
| Höhe-Netto | 93,70 mm |
| Gewicht | 4,5 kg |

Lieferbares Zubehör

| Material | Bezeichnung |
|--|--|
|  E01 Deckenbefestigungsplatte 2342000 | 1 Stück, Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken |
|  E04 Gliederkette glzvz (20m) 2343400 | Gliederkette glanzverzinkt (20 m). |
|  E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber 2343700 | 20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden |
|  E07 Seilzubehör (12St) 2343800 | 1 Satz (12 Stück), für Seilaufhängungen mit E 06 und E 03 SX |
|  ZAE/01 515 4691700 | Deckenanschlussdose, eckig, weiß. |
|  ZAE/03 515 4691800 | Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. |
|  Cflex ADSX/1500 6186100 | Seilaufhängung aus verzinktem Stahlseil Ø 1,75 mm. |
|  Cflex ADSX/3000 6186200 | Seilaufhängung aus verzinktem Stahlseil Ø 1,75 mm. |
|  Cflex ADSX/6000 6186300 | Seilaufhängung aus verzinktem Stahlseil Ø 1,75 mm. |
|  Cflex DX 6186900 | Deckenbefestigungsklammer für direkte Deckenmontage. |

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
|  | Cflex ESX 6126700 | Kopfstücke für Blindabdeckung, |
|  | Cflex ASKX/1500 6126400 | Verstellbares Spirallösensystem für Kettenschnellmontage, 1500 mm. |
|  | Cflex ASKX/3000 6126500 | Verstellbares Spirallösensystem für Kettenschnellmontage, 3000 mm. |
|  | Cflex ASKX/6000 6126600 | Verstellbares Spirallösensystem für Kettenschnellmontage, 6000 mm. |
|  | Cflex ESKX 6186700 | Aufhängeklammer mit Spirallösensystem. |
|  | Cflex EKX 6186800 | Aufhängeklammer für Kettenmontage. |
|  | Cflex ASX/1500 6186400 | Seilaufhängung aus verzinktem Stahlseil Ø 1,75 mm, 1500 mm. |
|  | Cflex ASX/3000 6186500 | Seilaufhängung aus verzinktem Stahlseil Ø 1,75 mm, 3000 mm. |
|  | Cflex ASX/6000 6186600 | Seilaufhängung aus verzinktem Stahlseil Ø 1,75 mm, 6000 mm. |
| | Cflex VS 6188000 | 7-poliger Verbindungsstecker zur mittigen Einspeisung von LED-Lichtbandmodulen, mit zwei Stück Würgeknipplern. |
|  | Cflex LH PC 01 6141200 | PC-Leitungshalter, |
|  | Cflex ZZT/315/1500 6146900 | Transparente Zuleitung für LED-Lichtbandsystem. |
|  | Cflex ZZT/315/3000 6147000 | Transparente Zuleitung für LED-Lichtbandsystem. |
|  | Cflex ZZT/315/6000 6147100 | Transparente Zuleitung für LED-Lichtbandsystem. |
|  | Cflex ZZT/515/1500 6147200 | Transparente Zuleitung für LED-Lichtbandsystem. |
|  | Cflex ZZT/515/3000 6147300 | Transparente Zuleitung für LED-Lichtbandsystem. |
|  | Cflex ZZT/515/6000 6147400 | Transparente Zuleitung für LED-Lichtbandsystem. |
|  | ZAE/01 515 D11 6191500 | Deckenanschlussdose, eckig, weiß |

Ausschreibungstext

3-Phasen-Stromschienenmodul zur Aufnahme von Strahlermodulen mit Euroadapter. System EUTRAC. Für bis zu 2 Strahlermodule. Für Strahlermodule digital dimmbar (DALI). Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke. Ausführung als Mittenmodul für LED-Lichtbänder. Maximales Gesamtgewicht der an einem Stromschienenmodul befestigten Strahler: 10 kg. Modul-Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit exakt planen Sichtflächen und feinen Kantenradien. Tragprofil innen liegend, aus Stahlblech. Leuchtenkörper anthrazit strukturpulverbeschichtet. Werkseitig verdrahtet mit 7 wärmebeständigen Einzelleitungen 2,5 mm². Module werkzeuglos zu einem Lichtband zusammensteckbar, die elektrische Verbindung erfolgt dabei selbsttätig.

Zusatzinformation

Bei der Umsetzung DALI-dimmbarer Anwendungen muss auf Systemgleichheit von Strahler- und Stromschiene geachtet werden.